


Atlantic, Atlantic inox, Marina

samenstelbare modulaire frames



Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Geschikt voor alle wandkastdieptes
Kader kan uit frame gehaald worden voor een bekabeling buiten de wandkast

Ref.	Stijlen en isolerende stijlen
	Kunststof afwerking
	Voor wandkasten Marina, Atlantic en Atlantic inox
433020	Voor wandkasten 700 x 500 mm
433021	Voor wandkasten 800 x 600 mm
433022	Voor wandkasten 800 x 800 mm
433023	Voor wandkasten 1000 x 600 mm
433024	Voor wandkasten 1000 x 800 mm
433025	Voor wandkasten 1200 x 800 mm
	Metalen afwerking
	Voor wandkasten Atlantic
433030	Voor wandkasten 700 x 500 mm
433031	Voor wandkasten 800 x 600 mm
433032	Voor wandkasten 800 x 800 mm
433033	Voor wandkasten 1000 x 600 mm
433034	Voor wandkasten 1000 x 800 mm
433035	Voor wandkasten 1200 x 800 mm
	Modulaire afdekplaten
	Geleverd met symmetrische rail diepte 15 mm Verstelbare diepte van de rails: 45, 60 of 75 mm
	Kunststof afwerking
	Worden op stijlen gemonteerd, kunststof afwerking
433050	Afdekpl. hoogte 150 mm - voor kast breedte 500 mm
433051	Afdekpl. hoogte 150 mm - voor kast breedte 600 mm
433052	Afdekpl. hoogte 150 mm - voor kast breedte 800 mm
433060	Afdekpl. hoogte 300 mm - voor kast breedte 500 mm
433061	Afdekpl. hoogte 300 mm - voor kast breedte 600 mm
433062	Afdekpl. hoogte 300 mm - voor kast breedte 800 mm
	Metalen afwerking
	Worden op stijlen gemonteerd, metalen afwerking
433073	Afdekpl. hoogte 150 mm - voor kast breedte 500 mm
433074	Afdekpl. hoogte 150 mm - voor kast breedte 600 mm
433075	Afdekpl. hoogte 150 mm - voor kast breedte 800 mm
433080	Afdekpl. hoogte 200 mm - voor kast breedte 500 mm
433081	Afdekpl. hoogte 200 mm - voor kast breedte 600 mm
433082	Afdekpl. hoogte 200 mm - voor kast breedte 800 mm
433090	Afdekpl. hoogte 300 mm - voor kast breedte 500 mm
433091	Afdekpl. hoogte 300 mm - voor kast breedte 600 mm
433092	Afdekpl. hoogte 300 mm - voor kast breedte 800 mm

Ref.	Volle afdekplaten
	Kunststof afwerking
	Worden op stijlen gemonteerd, kunststof afwerking
433053	Afdekpl. hoogte 150 mm - voor kast breedte 500 mm
433054	Afdekpl. hoogte 150 mm - voor kast breedte 600 mm
433055	Afdekpl. hoogte 150 mm - voor kast breedte 800 mm
433063	Afdekpl. hoogte 300 mm - voor kast breedte 500 mm
433064	Afdekpl. hoogte 300 mm - voor kast breedte 600 mm
433065	Afdekpl. hoogte 300 mm - voor kast breedte 800 mm
	Metalen afwerking
	Worden op stijlen gemonteerd, metalen afwerking
433070	Afdekpl. hoogte 50 mm - voor kast breedte 500 mm
433071	Afdekpl. hoogte 50 mm - voor kast breedte 600 mm
433072	Afdekpl. hoogte 50 mm - voor kast breedte 800 mm
433076	Afdekpl. hoogte 150 mm - voor kast breedte 500 mm
433077	Afdekpl. hoogte 150 mm - voor kast breedte 600 mm
433078	Afdekpl. hoogte 150 mm - voor kast breedte 800 mm
433083	Afdekpl. hoogte 200 mm - voor kast breedte 500 mm
433084	Afdekpl. hoogte 200 mm - voor kast breedte 600 mm
433085	Afdekpl. hoogte 200 mm - voor kast breedte 800 mm
433093	Afdekpl. hoogte 300 mm - voor kast breedte 500 mm
433094	Afdekpl. hoogte 300 mm - voor kast breedte 600 mm
433095	Afdekpl. hoogte 300 mm - voor kast breedte 800 mm
	Bevestigingsbeugels voor rail of volle plaat
433099	Kit van 2 beugels Voor de bevestiging en het verstellen in de diepte van een symmetrische rail, volle platen of Lina 12,5 en Lina 25 platen op de stijlen van het samenstelbaar frame Voor de bevestiging van platen, 2 kits bestellen
	Montageplaten
433045	Voor montage van DPX ³ 160, Vistop 160 A vermogensschakelaars in wandkasten met een breedte van 600 mm
433046	Voor montage van 1, 2 of 3 vermogensschakelaars DPX ³ 160, DPX ³ 250 en Vistop 160 A in wandkasten met een breedte van 800 mm

Software **XLPro³ Borden** beschikbaar op aanvraag