


Samenstelbare contactdooseenheden P17 Tempra

- IK08 volgens IEC 62262
- Zelfdovendheid: 650 °C
- Max. IP 66

De samen te stellen behuizingen zijn compatibel met de IEC 61439-2-3 norm: de certificatie van de volledige doos met uitrusting is ten laste van de assembleur

Afmetingen van de basissen en de afdekplaten zie www.ecataleg.be

Voorbeeld samenstelling kast



KASTEN HOOGTE 220 MM TOT 441 MM

BASISSEN VOOR AFDEKPLATEN VAN 220 x 125 MM - MAX. IP 66

Doos	Basis tot 2 sokkels 16 A	Basis tot 4 sokkels 16 A	Basis tot 6 sokkels 16 A
220 x 125 mm ⁽⁵⁾	371 x 125 mm ⁽⁵⁾ Rail 5 modules 17,5 mm	441 x 265 mm ⁽⁵⁾ Rail 12 modules 17,5 mm	441 x 405 mm ⁽⁵⁾ Rail 18 modules 17,5 mm
Verp	Ref.	Verp	Ref.
2	057710 ⁽⁷⁾	1	058938 ⁽⁷⁾
Verp	Ref.	Verp	Ref.
1	057705 ⁽⁶⁾	1	057706 ⁽⁶⁾

AFDEKPLATEN 220 x 125 MM

1 sokkel 16 of 32 A	2 sokkels 16 A	1 sokkel 63 A	Volle afdekplaat
Verp	Ref.	Verp	Ref.
5	057712	5	057713 ⁽²⁾
Verp	Ref.	Verp	Ref.
2	057717	5	057715

KASTEN HOOGTE 280 MM TOT 501 MM

BASISSEN VOOR AFDEKPLATEN VAN 280 x 125 MM - MAX. IP 66

Doos	Basis tot 3 sokkels 16 A	Basis tot 6 sokkels 16 A	Basis tot 9 sokkels 16 A
280 x 125 mm ⁽⁵⁾	421 x 125 mm ⁽⁵⁾ Rail 5 modules 17,5 mm	501 x 265 mm ⁽⁵⁾ Rail 12 modules 17,5 mm	501 x 405 mm ⁽⁵⁾ Rail 18 modules 17,5 mm
Verp	Ref.	Verp	Ref.
3	057711 ⁽⁷⁾	1	057720 ⁽⁷⁾
Verp	Ref.	Verp	Ref.
1	057703 ⁽⁶⁾	1	057704 ⁽⁶⁾

AFDEKPLATEN 280 x 125 MM

2 sokkels van 16 of 32 A	2 vergrendelde half-inbouwcontactdozen 16 A	1 sokkel 16 of 32 A en 1 sokkel 63 A	3 sokkels 16 A ⁽²⁾	Volle afdekplaat	
Verp	Ref.	Verp	Ref.	Verp	Ref.
1	057718 ⁽²⁾	1	057723	1	057719 ⁽²⁾
Verp	Ref.	Verp	Ref.	Verp	Ref.
1	057714 ⁽²⁾	1	057716		

1: Kan worden uitgerust met een sleutelslot ref. 057735 - 2: Geleverd met afsluitplaatje - 3: Horizontaal te bevestigen, met uitzondering van de sokkels 16 A met huishoudelijke aansluiting, die verticaal moeten worden bevestigd (IP 44 - aangesloten) 4: IP 54 gesloten deksel - IP 44 aangesloten 5: Buitenafmetingen: H x B - 6: compacte vergrendelde half-inbouwcontactdoos - 7: IP 55 - compacte vergrendelde half-inbouwcontactdoos - 8: Zorgen voor de bedrading van de stroomdraad