

## Atlantic, Atlantic inox en Marina bevestiging van wandkasten op vloer en op paal



Wandkast Marina bevestigd op verticale paal met ref. 036448



Wandkast Atlantic bevestigd op horizontale paal met ref. 036448



036445



Voorbeeld van wandkast Marina op console 036436 met dwarssteunen 036439

Technische kenmerken **zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)**  
Schroeven en bevestiging van apparatuur **blz. 373**

| Ref.   | Kit voor vloerbevestiging   |
|--------|---|
| 036436 | Consoles bestaande uit 2 voeten voor een verhoogde bevestiging van de wandkasten Atlantic, Atlantic inox en Marina. Mogelijkheid tot bevestiging op verschillende hoogten.                      |
| 036437 | Geleverd met schroeven voor bevestiging van de wandkast. Conform de norm EN 50125-3 (toepassingen in spoorwegen, vaste installaties)  |
| 036439 | Voor wandkasten met hoogte 400 tot 800 mm<br>Voor wandkasten met hoogte 1000 tot 1200 mm<br>Set van 2 dwarssteunen tegen het kantelen.<br>Mogelijkheid tot plaatsing van wielletjes ref. 046483 |


| Ref.   | Verticale of horizontale bevestiging op paal   |
|--------|--|
| 036446 | Voor de bevestiging van wandkasten Atlantic, Atlantic inox, Marina, P17 contactdooseenheden (blz. 538), Hypra contactdooseenheden (blz. 548) en P17 werkkasten (blz. 537) op paal: |
| 036447 | • afstand wandkast/paal = 30 mm  |
| 036448 | • aanspannen van de staalband met het gereedschap ref. 036445.   |
| 036449 | • toelaatbare belasting 300 kg   |
|        | Bestaat uit:   |
|        | • 2 thermische verzinkte dwarssteunen  |
|        | • 2 staalbanden in inox met lengte 1200 mm met geïntegreerde haak  |
|        | • schroeven  |
|        | Verticale bevestiging  |
|        | Voor kasten breedte 300 mm   |
|        | Voor kasten breedte 400 mm   |
|        | Voor kasten breedte 500 mm   |
|        | Voor kasten breedte 600 mm   |
|        | Verticale of horizontale bevestiging: zie hiernaast  |

| Ref.   | Span- en snijgereedschap  |
|--------|---|
| 036445 | Om de staalband aan te spannen en af te snijden<br>Geleverd in een koffer |

## Atlantic, Atlantic inox en Marina gemeenschappelijke uitrusting en bevestiging

### Afmetingen (mm)


#### Frame gemonteerd met steunen en rails Lina 25



| Afm. van de kasten<br>Hoogte x breedte | Hoogte van de steunen |      | Lengte van de rail |      | Bevestiging van het frame |  |
|--|-----------------------|------|--------------------|------|---------------------------|--|
|  | A                     | D    | B                  | C    |                           |  |
| 300 x 300                              | 237                   | 243  | 225                | 225  |                           |  |
| 300 x 400                              | 237                   | 343  | 225                | 325  |                           |  |
| 400 x 300                              | 337                   | 243  | 325                | 225  |                           |  |
| 400 x 400                              | 337                   | 343  | 325                | 325  |                           |  |
| 400 x 600                              | 337                   | 543  | 325                | 525  |                           |  |
| 500 x 400                              | 437                   | 343  | 425                | 325  |                           |  |
| 500 x 500                              | 437                   | 443  | 425                | 425  |                           |  |
| 600 x 400                              | 537                   | 343  | 525                | 325  |                           |  |
| 600 x 600                              | 537                   | 543  | 525                | 525  |                           |  |
| 600 x 800                              | 537                   | 743  | 525                | 725  |                           |  |
| 600 x 1000                             | 537                   | 943  | 525                | 925  |                           |  |
| 700 x 500                              | 637                   | 443  | 625                | 425  |                           |  |
| 800 x 600                              | 737                   | 543  | 725                | 525  |                           |  |
| 800 x 800                              | 737                   | 743  | 725                | 725  |                           |  |
| 800 x 1000                             | 737                   | 943  | 725                | 925  |                           |  |
| 1000 x 600                             | 937                   | 543  | 925                | 525  |                           |  |
| 1000 x 800                             | 937                   | 743  | 925                | 725  |                           |  |
| 1000 x 1000                            | 937                   | 943  | 925                | 925  |                           |  |
| 1000 x 1200                            | 937                   | 1143 | 925                | 1125 |                           |  |
| 1200 x 800                             | 1137                  | 743  | 1125               | 725  |                           |  |
| 1200 x 1000                            | 1137                  | 943  | 1125               | 925  |                           |  |
| 1200 x 1200                            | 1137                  | 1143 | 1125               | 1125 |                           |  |
| 1400 x 800                             | 1337                  | 743  | 1325               | 725  |                           |  |
| 1400 x 1000                            | 1337                  | 943  | 1325               | 925  |                           |  |


#### Profielsteunen Lina 25

Ref. 036158/59 Ref. 036150/51/52/53/54/55/56




#### Op maat te zagen profielsteunen Lina 25

Ref. 036192




1: Zaagaanzet voor lengte van steunen in stappen van 25. Met de andere 2 kan de lengte van de steunen bekomen worden ref. 036150/51/52/53/54/55/56

#### Isolerende houder en klemmenafschermplaat



#### Rails

Ref. 037402 Ref. 047722 Ref. 036780/81/82/83/84/85/86 en 037407 Ref. 047723



#### Verticale of horizontale bevestiging op een paal

| Hoogte x Breedte (mm) | Atlantic |        | Marina |        |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|
|                       |          |        |        |        |
| 300 x 300             | 036446   | 036446 | -      | -      |
| 400 x 300             | 036446   | 036447 | 036446 | 036447 |
| 300 x 400             | 036447   | 036446 | -      | -      |
| 400 x 400             | 036447   | 036447 | -      | -      |
| 500 x 400             | 036447   | 036448 | 036447 | 036448 |
| 600 x 400             | 036447   | 036449 | 036447 | 036449 |
| 500 x 500             | 036448   | 036448 | -      | -      |
| 700 x 500             | 036448   | -      | 036448 | -      |
| 400 x 600             | 036449   | 036447 | -      | -      |
| 600 x 600             | 036449   | 036449 | -      | -      |
| 800 x 600             | 036449   | -      | 036449 | -      |
| 1000 x 600            | 036449   | -      | -      | -      |
| 600 x 800             | -        | 036449 | -      | -      |
| 600 x 1000            | -        | 036449 | -      | -      |