






Hypra[®] IP 44 en IP 44/55 Prisinter

LS 16 tot 63A, ZLS 16 en 32A en huishoudelijke inplanting

			VROUWELIJKE FUNCTIES													
			Prisinter ⁽¹⁾⁽²⁾ inbouw en bijhorende dozen voor Prisinter opbouw					Contactdozen en bijhorende dozen voor opbouw					Doorverbindingswandcontactdozen			
																
			Metaal		Kunststof			Metaal		Kunststof			Metaal	Kunststof		
LS - Type CEE			Prisinter inbouw	Doos 1 ingang	Prisinter inbouw	Doos 1 ingang	Doos doorverb.	Contactdoos	Doos 1 ingang	Contactdoos	Doos 1 ingang	Doos doorverb.				
200 tot 250 V _~ 50/60 Hz	16 A	2P+A	052012	052059	052002	052049	-	052032	052039	052022	052029	052089	-	-		
		3P+A	-	-	052003	052049	-	052033	052239	052023	052229	052289	-	-		
	32 A	2P+A	-	-	052702	052949	-	052732	052939	-	-	-	-	-		
		3P+A	052713	052259	052703	052949	-	052733	052939	-	-	-	-	-		
	63 A	3P+N+A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2P+A	053812	053809	053601	053749	053703	-	-	053622 ⁽⁵⁾	-	053889	-	053722 ⁽⁵⁾		
380 tot 415 V _~ 50/60 Hz	16 A	3P+A	052213	052059	052203	052049	-	052233	052239	052223	052229	052289	-	-		
		3P+N+A	052214	052959	052204	052249	-	052234	052239	052224	052229	052289	-	-		
		2P+A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	32 A	3P+A	052913	052259	052903	052949	-	052933	052939	-	-	-	-	-		
		3P+N+A	052914	052259	052904	052949	-	052934	052939	-	-	-	-	-		
	63 A	3P+A	053800	053809	053603	053749	053703	053833 ⁽⁵⁾	-	053823 ⁽⁵⁾	-	053889	053733 ⁽⁵⁾	053723 ⁽⁵⁾		
3P+N+A		053801	053809	053604	053749	053703	053834 ⁽⁵⁾	-	053824 ⁽⁵⁾	-	053889	053734 ⁽⁵⁾	053724 ⁽⁵⁾			
480 tot 500 V _~ 50/60 Hz	16 A	3P+A	-	-	-	-	-	-	-	052229	052289	-	-			
	32 A	3P+A	-	-	-	-	-	-	052359	052940	052940	-	-			
ZLS - Type CEE																
20 tot 25 V _~ 50 en 60 Hz	16 A	2P	-	-	-	-	-	-	-	052401	052419	-	-			
	32 A	2P	-	-	-	-	-	-	-	052501	052419	-	-			
20 tot 50 V _~	16 A	2P	-	-	-	-	-	-	-	052405	052419	-	-			
Huishoudelijke inplanting ⁽⁴⁾																
250 V _~	16 A	2P+A											053903 ⁽³⁾	053910 ⁽³⁾	-	-

1 : Beschermingsgraad en onderbrekingsvermogen Prisinter (contactor te voorzien) - 2 : Prisinter 125 A functie met scheidingsschakelaar (contactor te voorzien) - 3 : De combinatie van de referenties 053903 + 053910 = kunststof opbouwstopcontact (idem oude ref. Martin Lunel 053902) - 4 : IP 66/67-55 equivalent (contactor te voorzien) - 5 : Uitgerust met een "stuurpen" (stuurkring) voor een (los) koppeling buitenspanning (contactor te voorzien)