

Vloerkasten en uitrustingen Altis™ samenstelbaar metaal

diepte 400 en 500 mm

				ALTIS SAMENSTELBAAR (blz. 363)				UITRUSTINGEN ALTIS (blz. 365 tot 373)									
				METAAL IP 55 - IK 10 RAL 7035 Vloerkasten met glazen deuren (blz. 363)				Sokkels⁽³⁾ 				Platen 					
				Samenstelbare vloerkasten Set van zijpanelen		Sokkelkits Sets van zijplaten voor sokkels		Sokkelkits Sets van zijplaten voor sokkels		Vol		Vol totale breedte Lina 12-5		Gedeeltelijk Lina 12-5 ⁽⁴⁾		Gedeeltelijk Lina 25 ⁽⁴⁾	
Hoogte 100 mm		Hoogte 200 mm				Vol		Vol totale breedte Lina 12-5		Gedeeltelijk Lina 12-5 ⁽⁴⁾		Gedeeltelijk Lina 25 ⁽⁴⁾		Tussenstukken			
H (mm)	B (mm)	D (mm)															
1200	600	400	047200	047261	047656	047676	047666	047686	047600	-	-	-	047485	047649			
1200	800	400	047201	047261	047657	047676	047667	047686	047601	-	-	-	047486	047649			
1800	400	400	047202	047262	047655	047676	047665	047686	047608	-	-	-	-	047652			
1800	600	400	047203	047262	047656	047676	047666	047686	047609	047508	047528	-	047489 + 047494	047652			
1800	800	400	047204	047262	047657	047676	047667	047686	047610	047509	047529	048143 + 048140	047490 + 047495	047652			
1800	1000	400	047205 ⁽¹⁾ 047206 ⁽²⁾	047262	047658	047676	047668	047686	047611	047510	047530	048144 + 048141	047491 + 047496	047652			
1800	1200	400	047207 ⁽²⁾	047262	047659	047676	047669	047686	047612	047511	047531	048145 + 048142	047492 + 047497	047652			
2000	400	400	047208	047263	047655	047676	047665	047686	047614	-	-	-	-	047653			
2000	600	400	047209	047263	047656	047676	047666	047686	047615	047513	047533	-	2 x 047494	047653			
2000	800	400	047210	047263	047657	047676	047667	047686	047616	047514	047534	2 x 048143	2 x 047495	047653			
2000	1000	400	047211 ⁽¹⁾ 047212 ⁽²⁾	047263	047658	047676	047668	047686	047617	047515	047535	2 x 048144	2 x 047496	047653			
2000	1200	400	047213 ⁽²⁾	047263	047659	047676	047669	047686	047618	047516	047536	2 x 048145	2 x 047497	047653			
1600	600	500	047220	047265	047656	047677	047666	047687	047604	-	-	-	2 x 047489	047651			
1600	800	500	047221	047265	047657	047677	047667	047687	047605	047505	047525	2 x 048140	2 x 047490	047651			
1600	1200	500	047222 ⁽²⁾	047265	047659	047677	047669	047687	047607	047507	047527	2 x 048142	2 x 047492	047651			
1800	400	500	047223	047266	047655	047677	047665	047687	047608	-	-	-	-	047652			
1800	600	500	047224	047266	047656	047677	047666	047687	047609	047508	047528	-	047489 + 047494	047652			
1800	800	500	047225	047266	047657	047677	047667	047687	047610	047509	047529	048143 + 048140	047490 + 047495	047652			
1800	1000	500	047226 ⁽¹⁾	047266	047658	047677	047668	047687	047611	047510	047530	048144 + 048141	047491 + 047496	047652			
1800	1200	500	047227 ⁽²⁾	047266	047659	047677	047669	047687	047612	047511	047531	048145 + 048142	047492 + 047497	047652			
2000	400	500	047228	047267	047655	047677	047665	047687	047614	-	-	-	-	047653			
2000	600	500	047229	047267	047656	047677	047666	047687	047615	047513	047533	-	2 x 047494	047653			
2000	800	500	047230 ⁽⁵⁾	047267	047657	047677	047667	047687	047616	047514	047534	2 x 048143	2 x 047495	047653			
2000	1000	500	047231 ⁽¹⁾ 047232 ⁽²⁾	047267	047658	047677	047668	047687	047617	047515	047535	2 x 048144	2 x 047496	047653			
2000	1200	500	047233 ⁽²⁾	047267	047659	047677	047669	047687	047618	047516	047536	2 x 048145	2 x 047497	047653			
2000	1600	500	047234 ⁽²⁾	047267	047660	047677	047670	047687	047619	-	047537	4 x 048143	2 x 047498	047653			

(1) Vloerkast met 1 deur

(2) Vloerkast met 2 deuren

(3) Geventileerde platen, platen met borstels en verbinding balken (blz. 366)

(4) Worden rechtstreeks op het frame geplaatst of via stijprofielen

(5) Kunnen uitgerust worden met XL³ distributie-uitrusting (blz. 364)