

## Autotransformatoren

driefasig  
IP 21 en IP 00



042202



042212

## Transformatoren voor medische ruimtes

IP 21



042571



042581

Technische kenmerken en afmetingen zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

400-230 V~ of 230-400 V~ door gecompenseerde omkeerbaarheid tot en met 16 kVA  
Voeding en gebruik V~  
Voldoen aan de norm IEC 60076-11

Technische kenmerken en afmetingen zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Scheidingstransformatoren

Voldoen aan de norm IEC EN 61558-2-15

De belangrijkste eisen van deze norm in vergelijking met de norm IEC 61558-2-4 zijn:

- de lekstroom secundair/aarding is begrensd tot 0,5 mA onbelast
- de aanloopstroom is begrensd tot 12-maal de piekwaarde van de primaire stroom

Uitgerust met een temperatuurcontrolesysteem (bimetaal), met uitgangen op speciale klemmen

Ref.	Driefasig beschermd IP 21 - IK 08	Vermogen (kVA)	Klem			
			Primair soepele kabel		Secundair soepele kabel	
			doorsn. (mm <sup>2</sup> )	Ø kabel-schoen (mm)	doorsn. (mm <sup>2</sup> )	Ø kabel-schoen (mm)
042198		0,63	4		4	
042199		1	4		4	
042200		1,6	4		4	
042201		2,5	6		6	
042202		4	10		10	
042203		6,3	10		10	
042204		10	10		10	
042205		16	35		35	
042206		25	35		35	
042207		40	35	8	35	8
142208		63	70	10	70	10
142209		100	120	10	120	10
142190		125	150 <sup>(1)</sup>	13	150 <sup>(1)</sup>	13
142191		160	150 <sup>(1)</sup>	13	150 <sup>(1)</sup>	13

Ref.	Driefasig open IP 00	Vermogen (kVA)	Klem			
			Primair soepele kabel		Secundair soepele kabel	
			doorsn. (mm <sup>2</sup> )	Ø kabel-schoen (mm)	doorsn. (mm <sup>2</sup> )	Ø kabel-schoen (mm)
042210		1,6	4		4	
042211		2,5	6		6	
042212	(1): Aansluitvlak 5 x 30 mm	4	10		10	
042213		6,3	10		10	
042214		10	10		10	

Ref.	Enkelfasig IP21**	Primair: 230 V~		
		Vermogen (VA)	Primaire klem soepele kabel (mm <sup>2</sup> )	Secundaire klem soepele kabel (mm <sup>2</sup> )
042571		2500	16	16
042572		4000	16	16
042574		6300	35	35
142575		8000	35	35
142576		10000	35	35

Ref.	Driefasig IP21	Primair: 400 V~ Y+ N		
		Vermogen (VA)	Primaire klem soepele kabel (mm <sup>2</sup> )	Secundaire klem soepele kabel (mm <sup>2</sup> )
042581		4000	10	10
042583		6300	10	16
042584		8000	16	35
042585		10000	16	35

\* Beveiliging van de voedingslijnen: raadpleeg de specifieke technische fiches op [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

\*\* IP00 op aanvraag leverbaar

Voor transformatoren IEC EN 61558-2-15 met primair enkelfasig 400 V~, gelieve ons te contacteren

## Transformatoren voor ziekenhuizen

Transformatoren voor medische ruimtes  
Voldoen aan de norm IEC EN 61558-2-15  
Garanderen de veiligheid in risicovolle omgevingen

