


# Altis

verlichting en deurcontact



Ref.	Verlichting
036384	<p>230 V - 50/60 Hz IP 20 - IK 06 RAL 7035 Deurcontact afzonderlijk te bestellen: - voor Atlantic en Marina ref. 036313 - voor Altis ref. 047628 Horizontale montage. Verticale montage is mogelijk via de Lina 25 stijprofielen (zie handleiding op legrand.be)</p> <p><b>Met schakelaar</b> LED-technologie. Klasse II Kan 60° gedraaid worden Bevestiging via schroeven met meegeleverde bevestigingsbeugels (directe bevestiging met schroeven is mogelijk bij Altis assembleerbaar) Voorbekabeld met voedingskabel lengte 2 m Montage in wandkast min. breedte 400 mm</p>
048232	<p><b>Met 2P+A contactdoos</b> 11 W fluorescerend. Klasse I Met elektronische ballast die voor een hoge elektromagnetische compatibiliteit zorgt Schroefbevestiging met afzonderlijk te bestellen bevestigingsbeugels ref. 036379 (directe bevestiging met schroeven is mogelijk bij Altis assembleerbaar) Montage in wandkast min. breedte 500 mm</p>
036381	<p><b>Met aanwezigheidsdetector</b> Speciaal ontworpen voor gebruik in een elektrische verdeelkast, vaste verlichtingstijd van minimaal 6 min. (werkt zonder deurcontact) LED-technologie. Klasse II Kan 120° gedraaid worden Bevestiging via schroeven met afzonderlijk te bestellen bevestigingsbeugels ref. 036379 (directe bevestiging met schroeven is mogelijk bij Altis assembleerbaar) of magnetisch in Atlantic metaal en Altis metaal kasten Voorbekabeld met voedingskabel lengte 2 m Montage in wandkast min. breedte 500 mm</p>
036382	<p><b>Met 2P+A contactdoos en aanwezigheidsdetector</b> Speciaal ontworpen voor gebruik in een elektrische verdeelkast, vaste verlichtingstijd van minimaal 6 min. (werkt zonder deurcontact) LED-technologie. Klasse I Kan 120° gedraaid worden Bevestiging via schroeven met afzonderlijk te bestellen bevestigingsbeugels ref. 036379 (directe bevestiging met schroeven is mogelijk bij Altis assembleerbaar) Voorbekabeld met voedingskabel lengte 2 m Montage in wandkast min. breedte 600 mm</p>
036379	<p><b>Bevestigingsbeugels voor verlichting</b> Set van 2 Voor de bevestiging van de verlichtingen in de wandkasten Atlantic en Marina en in de vloerkasten Marina en Altis</p>
036313	<p><b>Deurcontact</b> 3 A - 1 contact NG - 1 contact NO Laat bijvoorbeeld toe, dat bij opening van een kastdeur, de klimaatregeling wordt onderbroken en de verlichting wordt bediend Geleverd met bevestigingsbeugel Voor Atlantic metaal, Atlantic inox en Marina</p>

# Toebehoren voor vloerkasten Altis™



Technische kenmerken zie [www.ecataloge.be](http://www.ecataloge.be)

Ref.	Rails op deur
047715	600
047716	800
047717	1000
047718	
047719	600
047720	800
047721	1000
047645 <sup>2</sup>	600/800/1000
047646	600
047647	800
036581	
047707	600
047708	800
047709	1000
047429	
047302	

Ref.	Hoekbeugel
047718	Voor rail op deur

Ref.	Profielen voor deurtoebehoren
047719/20/21	Voor het vastklemmen van de kabels met beugels of vastzetting van de koker Lina 25 of rail op deur Horizontale of verticale montage Voor deur Breedte (mm)

Ref.	Metalen planhouders
047645 <sup>2</sup>	RAL 7012. Bevestiging op kabelbundelhouder Voor documenten in A3-formaat
047646	
047647	

Ref.	Zelfklevende kunststof planhouder
036581	RAL 7035 - Open Buitenafmetingen   Binnenafmetingen
	Hoogte (mm)   Breedte (mm)   Hoogte (mm)   Breedte (mm)   Diepte (mm)
	165   260   130   230   18

Ref.	Schrijfplankjes
047707	RAL 7012. Drie horizontale of hellende standen Ruimte onder de deur 45 mm Voor deuren Breedte (mm)
047708	600
047709	800
	1000

Ref.	Telescopisch legbord
047429	RAL 7035. Wordt rechtstreeks bevestigd op de structuur van een samenstelbare vloerkast van 600 mm Max. belasting: 50 kg

Ref.	Deurstop
047302	Eindstop van de deur (90° of 115°) Rechtstreekse bevestiging op het vloerkastframe

(2) Ook te monteren op vloerkast Marina