

# Living Now

## tweepolige schakelaars en rolluikbedieningen



De tweepolige schakelaars zijn reeds voorzien van een toets (wit, zwart of zand) en dienen nog afgewerkt te worden met een afdekkap (wit, zwart of zand): zie hieronder

De rolluikbedieningen worden zonder toets geleverd. Deze moeten worden voorzien van de hieronder vermelde toetsen voor rolluikbedieningen

De mechanismen zijn voorzien van schroefklemmen

Houders met schroefbevestiging zie blz. 589

Afdekkapen zie blz. 590-591

Ref.	Tweepolige schakelaar 16 AX - 250 V~	
<input type="checkbox"/> KW4002 <input checked="" type="checkbox"/> KG4002 <input type="checkbox"/> KM4002	<b>1 module</b>	Tweepolige schakelaar 16 AX - 250 V~ Verlichtbaar
<input type="checkbox"/> KW4302V32 <input checked="" type="checkbox"/> KG4302V32 <input type="checkbox"/> KM4302V32	<b>2 modules</b>	Tweepolige schakelaar 32 A - 250 V~ Verlichte functie. De LED is niet uitwisselbaar
<input type="checkbox"/> K4027 <input type="checkbox"/> K4037	<b>Rolluikbedieningen</b>	Schakelaar voor rolluiken 1P 10 AX, 250 V met dubbele bediening 1-O-2 niet verlichtbaar 1 module  Drukknop voor rolluiken 1P (NO) + 1P (NO) - 10 A, 250V Vergrendeld en niet verlichtbaar 1 module

Ref.	Afdekkappen voor tweepolige schakelaar	
<input type="checkbox"/> KW02 <input checked="" type="checkbox"/> KG02 <input type="checkbox"/> KM02	<b>1 module</b>	Afdekkap voor ref. KW4002 Afdekkap voor ref. KG4002 Afdekkap voor ref. KM4002
<input type="checkbox"/> KW02M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG02M2 <input type="checkbox"/> KM02M2	<b>2 modules</b>	Afdekkap voor ref. KW4302V32 Afdekkap voor ref. KG4302V32 Afdekkap voor ref. KM4302V32
<input type="checkbox"/> KW06 <input checked="" type="checkbox"/> KG06 <input type="checkbox"/> KM06  <input type="checkbox"/> KW05 <input checked="" type="checkbox"/> KG05 <input type="checkbox"/> KM05	<b>Toetsen voor rolluikbedieningen</b>	<b>1 module</b> Toets voor ref. K4027  Toets voor ref. K4037

Toetsen of afdekkappen in **witte** uitvoering

Toetsen of afdekkappen in **zwarte** uitvoering

Toetsen of afdekkappen in **zand** uitvoering

Neutrale mechanismen (zonder toets)

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten