

# Markeersysteem CAB 3™


voor bedrading en railklemmen Viking 3



Merktekens precies uitgelijnd dankzij de zijdelingse assemblagepennetjes



038212



Railklemmen Viking 3 uitgerust met merktekens en merktekenhouders CAB 3

Ref. **Merktekens<sup>(1)</sup> voor bedrading 0,15 tot 0,5 mm<sup>2</sup> en 0,5 tot 1,5 mm<sup>2</sup> en voor railklemmen**

0,15 tot 0,5 <sup>2</sup>	0,5 tot 1,5 <sup>2</sup>	Cijfers:	internationale kleurcode
038100	038210	0	Zwart
038101	038211	1	Bruin
038102	038212	2	Rood
038103	038213	3	Oranje
038104	038214	4	Geel
038105	038215	5	Groen
038106	038216	6	Blauw
038107	038217	7	Violet
038108	038218	8	Grijs
038109	038219	9	Wit



038106

**Letters:** zwart op gele achtergrond

038110	038300	A
038111	038301	B
038112	038302	C
038113	038303	D
038114	038304	E
038115	038305	F
038116	038306	G
038117	038307	H
038118	038308	I
038119	038309	J
038120	038310	K
038121	038311	L
038122	038312	M
038123	038313	N
038124	038314	O
038125	038315	P
038126	038316	Q
038127	038317	R
038128	038318	S
038129	038319	T
038130	038320	U
038131	038321	V
038132	038322	W
038133	038323	X
038134	038324	Y
038135	038325	Z




038317



038128

**Conventionele tekens:**  
zwart op gele achtergrond

038140	038270	/
038141	038271	•
038142	038272	+
038143	038273	-
038144	038274	~
038145	038275	=
038146	038276	≠



038272



038143

Ref. **Merktekens<sup>(1)</sup> voor bedrading 1,5 tot 2,5 mm<sup>2</sup> en 4 tot 6 mm<sup>2</sup>**

1,5 tot 2,5 <sup>2</sup>	4 tot 6 <sup>2</sup>	Cijfers:	internationale kleurcode
038220	038230	0	Zwart
038221	038231	1	Bruin
038222	038232	2	Rood
038223	038233	3	Oranje
038224	038234	4	Geel
038225	038235	5	Groen
038226	038236	6	Blauw
038227	038237	7	Violet
038228	038238	8	Grijs
038229	038239	9	Wit



038232



038226

**Letters:** zwart op gele achtergrond

038330	038360	A
038331	038361	B
038332	038362	C
038333	038363	D
038334	038364	E
038335	038365	F
038336	038366	G
038337	038367	H
038338	038368	I
038339	038369	J
038340	038370	K
038341	038371	L
038342	038372	M
038343	038373	N
038344	038374	O
038345	038375	P
038346	038376	Q
038347	038377	R
038348	038378	S
038349	038379	T
038350	038380	U
038351	038381	V
038352	038382	W
038353	038383	X
038354	038384	Y
038355	038385	Z



038346



038379

**Conventionele tekens:**  
zwart op gele achtergrond

038280	038290	/
038281	038291	•
038282	038292	+
038283	038293	-
038284	038294	~
038285	038295	=
038286	038296	≠



038282



038294

(1) Tot 0,5 mm<sup>2</sup>: stroken met 25 merktekens  
Van 0,5 mm<sup>2</sup> tot 2,5 mm<sup>2</sup>: stroken met 30 merktekens  
Vanaf 2,5 mm<sup>2</sup>: stroken met 20 merktekens