

Toebehoren UPS netwerkiterface



De netwerkiterfaces voor het beheer van de UPS vereisen geen externe software. Ze bevatten namelijk een 32-bits processor met een ingebouwd systeem dat in real time de werking van de UPS controleert en tal van gebeurtenissen beheert (stroomstoring, overbelasting, bypass, storing, ...) en vervolgens een reeks handelingen verricht zoals:

- Opslag van de gebeurtenissen in dagboekbestanden met datum- en tijdstempel
- Regelmatige opslag van de voornaamste werkingsparameters
- Verzending van e-mailberichten
- Uitvoering van geprogrammeerde acties
- Weergave van pop-up berichten, uitschakeling en uitvoering van gepersonaliseerde commando's op computers op afstand (hiervoor moet de software agent RCCMD geïnstalleerd zijn op deze computers)
- Uitschakeling en herinschakeling van de UPS
- Verzending van signalen 'Wake on LAN (WOL) Magic Packet'
- Ondersteuning van het SNMP-protocol en de voornaamste beheerprogramma's (HP OpenView, IBM Tivoli, enz.)
- Verzending van SNMP trap-berichten
- Visualisatie van de gegevens en configuratie via een internetbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, enz.) of via Telnet
- Update van de firmware door een speciaal programma dat gratis kan worden gedownload op het internet
- Ethernet 10/100 Base-T verbinding (half-duplex en full-duplex) met zelfherkenningsfunctie.
- DHCP-functie.
- 1 RCCMD-licentie inbegrepen

Verkrijgbaar in interne en externe versie. De interne versie wordt in een speciale locatie in de UPS ingebouwd.
Voedingsspanning 9 tot 30 Vdc (voeding inbegrepen bij externe versies).
De professionele en industriële versies beschikken over programmeerbare digitale contacten en bijkomende RS 232 / RS 485 communicatiepoorten.


Ref.	Netwerkiterface (intern)*
310938	CS101 - netwerkiterface, interne versie (kaart) voor Daker DK, Daker DK Plus, Keor S, Keor LP of Keor Line RT
310930	CS141SK - PROFESSIONELE netwerkiterface interne versie (kaart)*
310931	CS141BSK - STANDAARD netwerkiterface interne versie (kaart)*
310935	CS141MSK - INDUSTRIËLE netwerkiterface interne versie (kaart)*

Ref.	Netwerkiterface (extern)**
310932	CS141 - PROFESSIONELE netwerkiterface externe versie**
310933	CS141B - STANDAARD netwerkiterface externe versie**
310934	CS141M - INDUSTRIËLE netwerkiterface externe versie**

* Voor Archimod, Keor HP, Keor HPE, Keor T, Keor S Daker DK Plus, Keor LP, Keor Line RT
** Voor Megaline, Megaline Rack, Niky S

Toebehoren UPS netwerkiterface

■ Kenmerken CS 141



Model	A	B
310933	X	
310931	X	
310932	X	X
310930	X	X
310934	X	X*
310935	X	X*

* Alleen modbus over RS 485.