

Living Light

TV contactdozen, TV/FM contactdozen en TV/FM/SAT contactdozen



N4202DN NT4202P14N NT4202FN NT4211M2CN



L4210M2DN 75RTN S2133

Belgische houders met spanklauwen of met schroeven zie blz. 622
 Italiaanse houders met schroeven zie blz. 622
 Afdekplaten zie blz. 628-629 en 636-637
 Contactdozen aangepast voor satellietontvangst of netwerkkabel
 Compatibel met Ultra High Definition televisies
 Geblindeerde contactdozen, Klasse A, 4 G Lte compatibel
 Mogelijkheid tot weergave van de verbinding van het mechanisme
 Volgens norm EN 50083 en met de Europese richtlijn EM 50083-2
 Lage verzwakking <1,5 dB (behalve doorgang-TV en eindcontactdoos)
 Mannelijke TV connector en vrouwelijke FM 9,5 mm, SAT type "F" connector
 TV : 5-68 en 120 - 862 MHz
 R : 87,5 - 108 MHz
 Sat : 950 - 2400 MHz

Ref.	Enkelvoudige TV contactdozen
1 module	
<input type="checkbox"/> N4202DN <input type="checkbox"/> NT4202DN <input checked="" type="checkbox"/> L4202DN	Geblindeerde enkelvoudige TV contactdoos Kan gecombineerd worden met een RJ 45 contactdoos voor een installatie in eenzelfde inbouwdoos Telenet-Interkabel goedgekeurd
<input type="checkbox"/> N4202P14N <input type="checkbox"/> NT4202P14N <input checked="" type="checkbox"/> L4202P14N	Contactdoos voor TV in doorgang Met coax in- en uitgang Om door te lopen Afzwakking: -14 dB
<input type="checkbox"/> N4202P10N <input type="checkbox"/> NT4202P10N <input checked="" type="checkbox"/> L4202P10N	Eindcontactdoos voor TV Wordt geplaatst als laatste contactdoos op een rijnet van contactdozen voor doorgang Afzwakking: -10 dB Weerstand 75 Ω
<input type="checkbox"/> N4202FN <input type="checkbox"/> NT4202FN <input checked="" type="checkbox"/> L4202FN	Enkelvoudige TV contactdoos type "F" met schroeven Kan gecombineerd worden met een RJ 45 contactdoos voor een installatie in eenzelfde inbouwdoos
<input type="checkbox"/> N4211M2CN <input type="checkbox"/> NT4211M2CN <input checked="" type="checkbox"/> L4211M2CN	TV/FM contactdoos Geblindeerde TV-FM contactdoos Telenet - Interkabel goedgekeurd 2 modules
<input type="checkbox"/> N4210M2DN <input type="checkbox"/> NT4210M2DN <input checked="" type="checkbox"/> L4210M2DN	TV/FM/SAT contactdoos TV-R-SAT contactdoos 2 modules
<input type="radio"/> 75RTN	Afsluitweerstand Afsluitweerstand met impedantieaanpassing van 75 Ω in installaties met cascade verbinding - als laatste aan te sluiten - voor doorvoer
<input type="radio"/> S2133	Stekker TV/SAT Stekker - Ø 9.5 mm - wit - voor TV-SAT contactdozen

Neutraal artikel Mechanisme in **witte** uitvoering
 Mechanisme in **Tech** uitvoering Mechanisme in **antraciete** uitvoering

Living Light


TV contactdozen, TV/FM contactdozen en TV/FM/SAT contactdozen

■ Certificering


Contactdozen van klasse A, LTE-bescherming
 De LTE-bescherming is noodzakelijk om interferenties te vermijden van nieuwe signalen die door smartphones worden gebruikt (3G, 4G, 5G)
 Deze ongewenste signalen kunnen leiden tot pixellering, verbreking van het beeld en storingen in het geluid
 Legrand doet een beroep op het laboratorium PKM voor de A Klasse-certificering van zijn contactdozen. De TV- en TV/FM-contactdozen zijn ook Telenet/Interkabel goedgekeurd

■ Hoogwaardige prestaties

Visualisatie van de verbinding
 Trekbelasting van de kabel > 12 kg
 Centrale verbinding voor een optimale krommingsstraal van de kabel



Als de kern van de coax hier zichtbaar is dan is er een goed contact verzekerd



Veiligheid
 dankzij een goede trekbelasting

■ Geringe demping (< 1 dB in Satellietband)

Voldoet aan de vereisten van de norm EN 50083-4
 Geschikt voor UHD tv's (Ultra High Definition)
 Vermindert de nood aan versterking