

P17 huishoudelijke peninplanting en inbouwdozen 16 A - 250 V \sim

P17 Tempra IP 44 - ZLS 16 en 32 A



057674



057671



057722



055206



055221



052100



055245

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	Half-inbouwcontactdozen met huishoudelijke peninplanting
	Contactdozen met huishoudelijke peninplanting met klapdeksel IP 54 met gesloten klapdeksel IP 44 indien aangesloten IK 09 volgens IEC 62262 en EN 62262 2P+A 250 V \sim Materiaal: kunststof
16 A 057667 057673 057674	Compacte sokkels Kunnen enkel worden bevestigd op volle afdekplaten ref. 057715/16 (blz. 538) 2P+A - Blauw 2P+A - Zwart 2P+A - Wit
	Half-inbouwcontactdozen Kunnen worden bevestigd op volle of voorgoede afdekplaten (blz. 538), op inbouwdozen ref. 057721/22 en op werkkasten P17 (blz. 536)
16 A 057671 057672	Voorzien van een platte dichtingsring 2P+A - Blauw 2P+A - Blauw Duitse standaard (Schuko)

Ref.	Adapters
	16 A - 250 V \sim Voor aansluiting van een huishoudelijke stekker 2P+A 16 A 250 V \sim op een sokkel IEC 2P+A 16 A 200/250 V \sim Huishoudelijke contactdoos zonder klep Huishoudelijke contactdoos met klep
052100 052103	

Ref.	Inbouwdozen
	IP 55 Voor de installatie van half-inbouwcontactdozen met kleine hartafstand (IP 44 of IP 66/67) Inbouwdozen met afdekplaten Voor 2 half-inbouwcontactdozen met kleine hartafstand 70 x 70 mm - 16 A
057721	
	Voor 1 half-inbouwcontactdoos met kleine hartafstand 70 x 70 mm - 16 of 32 A (sokkel 32 A horizontaal te bevestigen)
057722	

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

IK 09
Materiaal: kunststof

Ref.	Opbouwcontactdozen	
16 A 055206	32 A 055256	20/25 V \sim 2P
	Half-inbouwcontactdozen met kleinere hartafstand Kunnen worden bevestigd op volle of voorgoede afdekplaten (blz. 538) en op inbouwdozen ref. 057721/22 (zie hiernaast)	
16 A 055245	32 A 055295	20/25 V \sim 2P
	Rechte stekkers 20/25 V \sim 2P	
16 A 055221	32 A 055271	
	Koppelstekkers 20/25 V \sim 2P	
16 A 055231	32 A 055281	
	Toestelcontactdozen 20/25 V \sim 2P	
16 A 055241	32 A 055291	