




# Hypra<sup>®</sup> IP 66/67-55 kunststof


LS 16 tot 125 A en huishoudelijke inplanting

 Technische kenmerken zie <a href="http://www.ecatalog.be">www.ecatalog.be</a>			VROUWELIJKE FUNCTIES											
			Inbouwsokkels en bijhorende dozen voor opbouw			Opbouw-sokkels	Inbouwsokkels met uniforme hartafstand en bijhorende dozen voor opbouw			Koppelstekkers	Rechte stekkers			
			Contact-doos	Doos 1 ingang	Doos doorverb.		Contact-doos	Doos 1 ingang	Doos doorverb.					
<b>LS - Type CEE</b>														
200 tot 250 V ~ 50/60 Hz	16 A	2P+A	051126	052029	052089	-	051146	-	-	051176	051156			
		3P+A	051127	052229	052289	-	051147	-	-	051177	051157			
	32 A	2P+A	-	-	-	-	053046	052940	052990	053076	053056			
		3P+A	-	-	-	-	053047	052940	052990	053077	053057			
	63 A	2P+A	059326 <sup>(1)</sup>	-	053889	059336 <sup>(1)</sup>	-	-	-	059386 <sup>(1)</sup>	059346 <sup>(1)</sup>			
		3P+A	-	-	-	059337 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	059347 <sup>(1)</sup>			
380 tot 415 V ~ 50/60 Hz	16 A	3P+A	051130	052229	052289	-	051150	-	-	051180	051160			
		3P+N+A	051131	052229	052289	-	051151	-	-	051181	051161			
	32 A	3P+A	-	-	-	-	053050	052940	052990	053080	053060			
		3P+N+A	-	-	-	-	053051	052940	052990	053081	053061			
	63 A	3P+A	059427 <sup>(1)</sup>	-	053889	059437 <sup>(1)</sup>	-	-	-	059487 <sup>(1)</sup>	059447 <sup>(1)</sup>			
		3P+N+A	059428 <sup>(1)</sup>	-	053889	059438 <sup>(1)</sup>	-	-	-	059488 <sup>(1)</sup>	059448 <sup>(1)</sup>			
	125 A	3P+A	059512 <sup>(1)</sup>	-	-	059502 <sup>(1)</sup>	-	-	-	059532 <sup>(1)</sup>	059522 <sup>(1)</sup>			
		3P+N+A	059513 <sup>(1)</sup>	-	-	059503 <sup>(1)</sup>	-	-	-	059533 <sup>(1)</sup>	059523 <sup>(1)</sup>			
440 V ~ Aarding op 3U (voor koel-containers)	32 A	3P+A	-	-	-	-	052926	052940	052990	052986	052946			
Huishoudelijke inplanting 														
250 V ~	16 A	2P+A	053911	053910	-	-	-	-	-	053937	053932			


Compleet gamma van 16 A tot 125 A met minimumgarantie IP 55



IP 55 bij aansluiting automatisch gewaarborgd met klep neergeklapt op de stekker (met een productkoppel IP 66/67-55)



IP 66/67 met vergrendelde ring



IP 55 zonder aansluiting automatisch gewaarborgd na opklikken van de klapdeksel, IP 66/67 met vergrendelde ring