







De mechanismen worden zonder sierplaat geleverd. Deze moeten worden uitgerust met de hieronder vermelde sierplaten
 Houders met schroefbevestiging zie blz. 589
 Afdekplaten zie blz. 590-591




Ref.	Bellen en zoemer
<input type="radio"/> K4351V230	Bellen  Bronzen bel 230 V~ -12 VA - 80 dB - 1 module
<input type="radio"/> K4355V12	 Bronzen elektronische bel. 3 verschillende geluiden - met volumeregeling aan de voorkant 12 V~ -12 VA - 80 dB - 2 modules
<input type="radio"/> K4356V230	Zoemer  Zoemer 230 V~ - 12 VA - 80 dB - 1 module

<input type="radio"/> K4380	Uitneembare noodverlichting  Uitneembare en oplaadbare lamp met automatische ontsteking. Lamp licht automatisch op in geval van een stroomstoring. Witte LED's met hoog lichtrendement AAN/UIT-schakelaar en SPOT-knop om de helderheid zo nodig te verhogen Vervangbare Ni-MH-batterijen 2 uur autonomie Laag stand-by vermogen van 0,4 W 230 V voeding - 2 modules
<input type="radio"/> 4380NB	 Reserve batterij voor ref. K4380

<input type="radio"/> K4381	Veiligheidsverlichting  Veiligheidsverlichting met LED en automatische inschakeling bij stroomuitval 230 VA 50/60 Hz Verbruik 2,5 VA (0,1 W) Herlaadbare niet-vervangbare batterij: Ni-MH 3,6 V, 140 mAh Volledig opgeladen in 48 uur Autonomie van 2 uur Lichtintensiteit van 2 400 mcd Stralingshoek van 120° - niet uitneembaar 1 module
-----------------------------	--

<input type="radio"/> K4382	Trapverlichting  Trapverlichting met witte LED's - 230 V~ - 0,5W 2 modules
-----------------------------	--

Ref.	Sierplaten voor bellen en zoemer
<input type="checkbox"/> KW15 <input checked="" type="checkbox"/> KG15 <input type="checkbox"/> KM15	1 module  Sierplaat voor ref. K4351V230 en K4356V230
<input type="checkbox"/> KW15M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG15M2 <input type="checkbox"/> KM15M2	2 modules  Sierplaat voor ref. K4355V12

<input type="checkbox"/> KW04 <input checked="" type="checkbox"/> KG04 <input type="checkbox"/> KM04	Sierplaten voor verlichtingsfuncties 2 modules  Sierplaat voor ref. K4380
<input type="checkbox"/> KW02 <input checked="" type="checkbox"/> KG02 <input type="checkbox"/> KM02	1 module  Sierplaat voor ref. K4381
<input type="checkbox"/> KW71 <input checked="" type="checkbox"/> KG71 <input type="checkbox"/> KM71	2 modules  Sierplaat voor ref. K4382