



De mechanismen worden geleverd zonder toets. Ze dienen nog uitgerust te worden met de hieronder vermelde toetsen
 Houders met schroefbevestiging zie blz. 589
 Afdekplaten zie blz. 590-591

Ref.	Draadloze Thuis/Weg-scenariobedieningen	Ref.	Toetsen
○ K4570CWI	<p>Draadloze Thuis/Weg-schakelaar. Uitgerust met 2 knoppen om de Thuis/Weg-scenario's te activeren. De scenario's kunnen worden aangepast met de Home + Control-app. Kan zonder bedrading in elke BTicino inbouwdoos worden geïnstalleerd. De batterij kan worden vervangen zonder de schakelaar uit de houder te nemen. Geïntegreerde led voor aanduiding van lage batterijstatus. Gevoed door 3V-batterij type CR2032 (meegeleverd) met een autonomie van 8 jaar - 1 module</p>	<input type="checkbox"/> KW40 <input checked="" type="checkbox"/> KG40 <input type="checkbox"/> KM40	1 module Toets voor ref. K4570CWI
○ K4570CW		<p>Draadloze scenariobediening Vertrek/Aankomst. Apparaat uitgerust met 2 drukknoppen voor de activering van het scenario Vertrek/Aankomst, personaliseerbaar vanuit de Home + Control-app (het Vertrek-scenario is voorgeprogrammeerd om alle rolluiken te sluiten en alle lichten uit te schakelen). Opbouwmontage met herpositioneerbare zelfklevende strips (meegeleverd) of op inbouwdozen. Geïntegreerde LED voor melding lege batterij. Gevoed door knoopcelbatterij 3V type CR2032 (meegeleverd) met een autonomie van 8 jaar - 2 modules</p>	<input type="checkbox"/> KW41 <input checked="" type="checkbox"/> KG41 <input type="checkbox"/> KM41
○ K4574CWI	<p>Draadloze Opstaan/Slapen-scenariobedieningen Uitgerust met 2 knoppen om de Opstaan/Slapen-scenario's te activeren. De scenario's kunnen worden aangepast met de Home + Control-app. Kan zonder bedrading in elke BTicino inbouwdoos worden geïnstalleerd. De batterij kan worden vervangen zonder de schakelaar uit de houder te nemen. Geïntegreerde led voor aanduiding van lage batterijstatus. Gevoed door 3V-batterij type CR2032 (meegeleverd) met een autonomie van 8 jaar - 1 module</p>	<input type="checkbox"/> KW37M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG37M2 <input type="checkbox"/> KM37M2	Toets voor ref. K4575CW
○ K4574CW		<p>Draadloze scenariobediening Slapen/Opstaan. Apparaat uitgerust met 2 drukknoppen voor de activering van het scenario Slapen/Opstaan, personaliseerbaar vanuit de Home + Control-app. Opbouwmontage met herpositioneerbare zelfklevende strips (meegeleverd) of op inbouwdozen. Geïntegreerde LED voor melding lege batterij. Gevoed door knoopcelbatterij 3V type CR2032 (meegeleverd) met een autonomie van 8 jaar - 2 modules</p>	
○ K4575CW	<p>Draadloze 4-voudige scenariobediening Uitgerust met 4 knoppen voor activering van de scenario's 1, 2, 3 en 4. De scenario's kunnen worden aangepast met de Home + Control-app. Opbouwmontage met verplaatsbare stickers (meegeleverd) of op een inbouwdoos. Geïntegreerde led voor aanduiding van lage batterijstatus. Gevoed door een 3V-batterij type CR2032 (meegeleverd) met een autonomie van 8 jaar - 2 modules.</p>		
○ 3528C	<p>Draadloze 4-voudige scenariobediening in zakformaat Biedt de mogelijkheid om een draadloze afstandsbediening toe te voegen aan uw systeem. Uitgerust met 4 toetsen voor activering van de scenario's 1, 2, 3 en 4. De scenario's kunnen geactiveerd en aangepast worden met de Home + Control-app. Geïntegreerde led voor aanduiding van lage batterijstatus. Gevoed door 3V-batterij type CR2032 (meegeleverd) met een autonomie van 8 jaar.</p>		

Toetsen in **witte** uitvoering
 Toetsen in **zwarte** uitvoering
 Toetsen in **zand** uitvoering
 ○ Neutraal mechanisme (zonder toets)
 Rood gedrukte referenties: nieuwe producten