

De mechanismen worden geleverd zonder toets. Ze dienen nog uitgerust te worden met de hieronder vermelde toetsen
 Houders met schroefbevestiging zie blz. 589
 Afdekplaten zie blz. 590-591

Geconnecteerde module voor energiebeheer

Ref. **○ K4531C**



Geconnecteerde stopcontactmodule – bedrading naar een stopcontact, wordt gebruikt om toestellen op afstand te bedienen en het verbruik te controleren (ogenblikkelijk, dagelijks, maandelijks). Het is ook mogelijk meldingen te ontvangen in geval van afwijkend verbruik. De geconnecteerde stopcontactmodule is compatibel met alle elektrische apparaten en grote toestellen tot 16 A 3680 W max. (beveiligd tegen overbelasting). De module is uitgerust met een ledlampje dat blauw brandt wanneer de module is ingeschakeld. Deze optie kan worden in- of uitgeschakeld in de 'Home + Control'-app. Ze kan worden gekoppeld met 'draadloze lichtsckelaars'. Voeding 110-230 VA - 1 module

Geconnecteerde mobiele contactdoos


Hiermee kunt u elektrische apparaten op afstand bedienen. Kan met een of meerdere draadloze bedieningen worden gecombineerd om een bediende contactdoos te creëren. Contactdoos max. 16 A 3.680 W (beveiligd tegen overbelasting). Geschikt voor elk elektrisch apparaat en elk groot elektrisch huishoudtoestel. Meting van het actuele vermogen en opvolging van het dagelijkse en maandelijks verbruik met verzending van meldingen (storingen, verbruik ...), instelbaar

064887  Zwart
 064840  Zwart Schuko




Gateway + master bediening

○ K4500C



Gateway voor de bediening van de woning op afstand (verlichting, contactdozen en rolluiken) via smartphone (met HOME + CONTROL-app) en/of met stembediening (via een spraak-assistent). Geleverd met de draadloze masterscenario-bediening Vertrek/Aankomst K4570CW die nodig is voor de koppelingsprocedure van alle geconnecteerde apparaten. Voeding 230 VAC - 2+2 modules

○ K4510C



Gateway zoals hierboven. Geleverd met een inbouw draadloze mastersckelaar Thuis/Weg in 1 module. Nodig voor de koppeling van alle geconnecteerde apparaten. Voeding 110-230 VA - 2+1 modules

Toetsen

- Ref.
- 1 module**
- KW31
 - KG31
 - KM31
- 2 modules**
- KW40
 - KG40
 - KM40
- KW30M2
 - KG30M2
 - KM30M2
- KW40M2
 - KG40M2
 - KM40M2




Modulaire gateway zie blz. 500