




Living Light relais




L4330/230 N4330/12 NT4330/24

De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 622
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 622
Afdekplaten zie blz. 628-629 en 636-637




Ref.	Monostabiele relais
<input type="checkbox"/> N4330/230 <input checked="" type="checkbox"/> NT4330/230 <input checked="" type="checkbox"/> L4330/230	1 module  Monostabiel relais met NO/NG contact 250 V~ 10 A (Ohmse belasting) 4 A (inductieve belasting) cosφ 0,5 voeding spoel 230 V~
<input type="checkbox"/> N4330/12 <input checked="" type="checkbox"/> NT4330/12 <input checked="" type="checkbox"/> L4330/12	 Zelfde als hierboven - voeding spoel 12 V~
<input type="checkbox"/> N4330/24 <input checked="" type="checkbox"/> NT4330/24 <input checked="" type="checkbox"/> L4330/24	 Zelfde als hierboven - voeding spoel 24 V~

Living Light thermostaten



N4441 N4451

De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 622
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 622
Voor programmeerbare thermostaten, Italiaanse houder van 4 modules
gebruiken
Afdekplaten zie blz. 628-629 en 636-637

Ref.	Elektronische thermostaten
<input type="checkbox"/> N4441 <input checked="" type="checkbox"/> NT4441 <input checked="" type="checkbox"/> L4441	 Elektronische kamerthermostaat - relais uitgang met 1 omschakelcontact 2 A - 250 V~ - voeding 230 V~
<input type="checkbox"/> N4442 <input checked="" type="checkbox"/> NT4442 <input checked="" type="checkbox"/> L4442	 Elektronische kamerthermostaat met ingebouwde omschakelaar "zomer/winter" - relais uitgang met contact NO - 2 A - 250 V~ - voeding 230 V~
<input type="checkbox"/> N4451 <input checked="" type="checkbox"/> NT4451 <input checked="" type="checkbox"/> L4451	 Elektronische programmeerbare thermostaat voor verwarming en airconditioning dag/week - selectie mogelijk van 3 temperaturen op 24 u - werking automatisch - manueel • vakantie - antivries - verlichte display • voeding met batterijen 2 x 1,5V - • mogelijkheid aansluiting externe temperatuursonde en teleactivatie door bediening van op afstand • uitgang omschakelcontact 5 A • 4 modules