

Living Light

contactdozen Belgische en Duitse standaard en voorbekabelde contactdozen



De mechanismen worden geleverd met sierplaat (behalve ref. LN4142AN)
 Belgische houders met spanklauwen en met schroefbevestiging zie blz. 622
 Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 622
 Afwerkingsplaatjes zie blz. 628-629 en 636-637

<p>Ref.</p> <p>○ LN4142AN</p> <p>□ N4942S ■ NT4942S ■ L4942S</p> <p>□ N4142AF ■ NT4142AF ■ L4142AF</p>	<p>Contactdozen 10/16 A - 250 V~ met steekklemmen - Belgische standaard</p> <p>2 modules</p> <p>Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ - uit te rusten met sierplaatje N4942S, NT4942S of L4942S</p> <p>Sierplaatje voor contactdoos LN4142AN</p> <p>Vlakke contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ Contactdoos schuift naar achter bij inbrengen van een stekker</p>
--	---


<p>Ref.</p> <p>□ N4142M2AF ■ NT4142M2AF ■ L4142M2AF</p> <p>□ N4142M3AF ■ NT4142M3AF ■ L4142M3AF</p>	<p>Voorbekabelde vlakke contactdozen 10/16 A 250 V~ met steekklemmen</p> <p>De contactdozen kunnen enkel gebruikt worden met de BTicino inbouwdozen voor metselwerk of holle wanden (zie blz. 768 en 769)</p> <p>Contactdoos 2 x 2 P+A voorbekabeld Bevestiging met houder ref. LN4704 In geval van installatie AIR, gebruik de houder ref. LN4704C</p> <p>Contactdoos 3 x 2 P+A voorbekabeld Bevestiging met houder ref. LN4707 In geval van installatie AIR, gebruik de houder ref. LN4707C</p> <p>1 module blijft vrij om extra functie of blind plaatje toe te voegen</p>
---	--

<p>□ N4142 ■ NT4142 ■ L4142</p> <p>□ N4144 ■ NT4144 ■ L4144</p> <p>□ N4145 ■ NT4145 ■ L4145</p> <p>■ L4142AR</p> <p>□ N4146 ■ NT4146 ■ L4146</p> <p>□ N4143 ■ NT4143 ■ L4143</p>	<p>Contactdozen 10/16 A - 250 V~ met schroeven - Belgische standaard</p> <p>2 modules</p> <p>Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~</p> <p>Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ - met verklikkerlampje</p> <p>Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ - met klapdeksel</p> <p>Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ - kleur rood</p> <p>Contactdoos 2 P+A - 10/16 A - 250 V~ - met polarisatiesysteem</p> <p>Contactdoos 2 P - 16 A - 250 V~</p>
--	--

<p>□ N4142M2AN ■ NT4142M2AN ■ L4142M2AN</p> <p>□ N4142M3AN ■ NT4142M3AN ■ L4142M3AN</p>	<p>Voorbekabelde contactdozen 10/16 A 250 V~ met steekklemmen</p> <p>De contactdozen kunnen enkel gebruikt worden met de BTicino inbouwdozen voor metselwerk of holle wanden (zie blz. 768 en 769)</p> <p>Contactdoos 2 x 2 P+A voorbekabeld Bevestiging met houder ref. LN4704 In geval van installatie AIR, gebruik de houder ref. LN4704C</p> <p>Contactdoos 3 x 2 P+A voorbekabeld Bevestiging met houder ref. LN4707 In geval van installatie AIR, gebruik de houder ref. LN4707C</p> <p>1 module blijft vrij om extra functie of blind plaatje toe te voegen</p>
---	---

<p>□ N4141AN ■ NT4141AN ■ L4141AN</p>	<p>Contactdoos 10/16 A - 250 V~ met steekklemmen - Duitse standaard</p> <p>Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ met randaarde 2 modules</p>
---	---

<p>■ L4141R</p>	<p>Contactdoos 10/16 A - 250 V~ met schroeven - Duitse standaard</p> <p>Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ met randaarde - kleur rood 2 modules</p>
-----------------	---



□ Mechanismen of sierplaatjes in witte uitvoering ■ Mechanismen of sierplaatjes in Tech uitvoering ■ Mechanismen of sierplaatjes in antraciete uitvoering ■ Mechanisme in rode uitvoering ○ Neutraal mechanisme (zonder sierplaatje)