


Smart solutions

slimme Netatmo binnenluchtqualiteitsensor



NHC-PRO



Healthy Home Coach

Product verkrijgbaar bij een aangesloten Erkende Dealer

Ref.	Slimme binnenluchtqualiteitsensor
NHC-PRO	<p>De Netatmo slimme binnenluchtqualiteitsensor werkt alleen en wordt aangestuurd door de app Healthy Home Coach</p> <p>Om de app Healthy Home Coach te downloaden en te configureren is de laatste iOS-versie voor iPhone, iPad vereist en een recente versie van Android met toegang tot Google Play aanbevolen</p> <p>Geen abonnements- of gebruikskosten en gratis updates</p> <p>Compatibel met Apple HomeKit</p> <p>Hiermee kan in een ruimte het volgende gemeten worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de temperatuur van 0 °C tot + 50 °C - de vochtigheid van 0 tot 100% - de luchtkwaliteit van 0 tot 5000 ppm - het geluidsniveau van 35 tot 120 dB <p>Weergave op de smartphone van de gegevenshistoriek voor een betere opvolging</p> <p>Verbinding: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)</p> <p>Ondersteunde beveiliging: WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP en AES)</p> <p>Compatibel met het airteq platform www.aircheq.eu</p> <p>Afmetingen: 45 x 45 x 155 mm</p> <p>Samenstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 slimme binnenluchtqualiteitsensor - 1 USB-stroomadapter

Smart solutions

slimme Netatmo CO- en rookmelder



NCO-PRO



NSA-PRO



Home + Security

Product verkrijgbaar bij een aangesloten Erkende Dealer

Ref.	Slimme CO-melder
NCO-PRO	<p>Werkt met de app Home + Security</p> <p>Om de app Home + Security te downloaden en te configureren is de laatste iOS-versie voor iPhone, iPad vereist en een recente versie van Android met toegang tot Google Play aanbevolen. Geen abonnements- of gebruikskosten en gratis updates. Compatibel met Apple HomeKit. Detecteert koolstofdioxide en wordt geactiveerd, zelfs als de wifi-verbinding niet is geconfigureerd (wifi-verbinding vereist om via de app Home + Security meldingen op een smartphone te ontvangen). Bij detectie van koolstofdioxide: activering van het alarm en verzending van een melding in realtime op de smartphone. Uitgerust met een elektrochemische sensor en LEDs om te informeren over de status van het apparaat.</p> <p>Alarm van 85 dB op 3 m</p> <p>Activering van het alarm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na 60 - 90 min. blootstelling aan 50 ppm koolstofdioxide - na 10 - 40 min. blootstelling aan 100 ppm - na minder dan 3 min. blootstelling aan 300 ppm <p>Regelmatige zelftests:</p> <ul style="list-style-type: none"> - status van de koolstofdioxidesensor - status van de batterij - status van de wifi-verbinding <p>Mogelijkheid om de alarmtest te starten vanaf de smartphone of op het product. Mogelijkheid om het alarm van de melder alleen op het product te deactiveren, gedurende 15 minuten en enkel bij minder dan 300 ppm. Mogelijkheid tot configuratie in de app van maandelijks, jaarlijkse en tweejaarlijkse herinneringen om het alarm van de melder te testen. Verzending van een melding bij een zwakke batterij - 2 ingebouwde CR17450 - 3V batterijen die niet vervangen kunnen worden, met een autonomie van 10 jaar.</p> <p>Connectiviteit: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), WEP/WPA/WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE)</p> <p>Wandmontage met schroeven</p> <p>Alleen voor gebruik binnen</p> <p>Bedrijfstemperatuur: - 10° C tot + 40 °C</p> <p>Afmetingen: 100 x 100 x 23 mm (L x H x D.)</p> <p>Samenstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 slimme CO-melder, witte afwerking - 1 montagekit
NSA-PRO	<p>Slimme rookmelder</p> <p>De slimme Netatmo rookmelder kan afzonderlijk worden geïnstalleerd en bediend via de app Home + Security</p> <p>Om de app Home + Security te downloaden en te configureren is de laatste iOS-versie voor iPhone, iPad vereist en een recente versie van Android met toegang tot Google Play aanbevolen. Geen abonnements- of gebruikskosten en gratis updates. Compatibel met Apple HomeKit. Bij rookdetectie: activering van het alarm en verzending van een melding in realtime op de smartphone. Uitgerust met een optische rooksensoren (foto-elektrisch) en een LED om de status van het apparaat aan te geven</p> <p>Alarm van 85 dB</p> <p>Regelmatige zelftests:</p> <ul style="list-style-type: none"> - status van de rooksensoren - status van de batterij - status van de wifi-verbinding <p>Mogelijkheid om de alarmtest te starten en het alarm te deactiveren vanaf de smartphone of op het product</p> <p>Detecteert rook en wordt geactiveerd, zelfs als de wifi-verbinding niet is geconfigureerd (wifi-verbinding vereist om via de app Home + Security meldingen op een smartphone te ontvangen). Mogelijkheid tot configuratie in de app van maandelijks, jaarlijkse en tweejaarlijkse herinneringen om het alarm te testen. Verzending van een melding bij zwakke batterij. 2 ingebouwde CR17450 - 3V batterijen die niet vervangen kunnen worden, met een autonomie van 10 jaar. Connectiviteit: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) - WEP/WPA/WPA-A personal, Bluetooth Low Energy (BLE). Wandmontage met schroeven. Alleen voor gebruik binnen. Bedrijfstemperatuur: - 10 °C tot + 65 °C.</p> <p>Afmetingen: Ø 115 mm, dikte 44 mm</p> <p>Samenstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 slimme rookmelder, witte afwerking - 1 montagekit