

## Smart solutions

alarmsysteem Netatmo met binnencamera en toebehoren



NBU-AS-PRO



NIS01-PRO

DTG-PRO



Home + Security

Product verkrijgbaar bij een aangesloten Erkende Dealer

Ref.	<b>Slim video alarmsysteem</b>	Ref.	<b>Toebehoren voor de slimme binnencamera</b>
NBU-AS-PRO	<p>Voor de aanmaak van een compleet beveiligingssysteem Geen abonnements- of gebruikskosten en gratis updates. Verzending van een melding op smartphone via de app Home + Security in geval van inbraak en automatische activering van de sirene Om de app Home + Security te downloaden en te configureren is de laatste iOS-versie voor iPhone, iPad vereist en een recente versie van Android met toegang tot Google Play aanbevolen</p> <p><b>Slim video alarmsysteem</b> Samenstelling: - 1 slimme binnencamera ref. NSC-PRO Aluminium/ Gouden afwerking - 1 slimme binnensirene ref. NIS01-PRO witte afwerking - 3 slimme openingssensoren ref. DTG-PRO witte afwerking - 1 MicroSD-kaart - 1 USB-kabel - 1 montagekit - 1 stroomadapter + stekker - dubbelzijdige sticker - 4 AA-batterijen - 3 x 2 AAA-batterijen</p>	NIS01-PRO	<p>Voor de aanmaak van een compleet beveiligingssysteem door gebruik te maken van de gezichtsherkenningfunctie (maakt onderscheid tussen onbekenden, naasten en huisdieren) van de slimme binnencamera zodat deze alleen wordt geactiveerd in geval van inbraak Geen abonnements- of gebruikskosten en gratis updates</p> <p><b>Slimme binnensirene</b> Alarm van 110 dB Vooraf opgenomen geluiden om aanwezigheid te simuleren Automatische activering en deactivering van het alarm via gezichtsherkenning van de slimme binnencamera en geolokalisatie van de telefoon Verzending van een melding op smartphone via de app Home + Security bij een poging tot uitschakeling van de sirene Automatische of handmatige inschakeling mogelijk via de app Home + Security Werkt op batterijen (meegeleverd) of via het elektriciteitsnet met een micro USB-kabel (niet meegeleverd) Te installeren naast de slimme binnencamera, draadloze communicatie via Bluetooth Low Energy (BLE) Maximaal 1 sirene per slimme binnencamera Te koppelen aan de slimme binnencamera ref. NSC-PRO en aan de slimme openingssensoren ref. DTG-PRO voor een slim videoalarmsysteem ref. NBU-AS-PRO Afmetingen: Ø130 mm, dikte 35 mm Samenstelling: - 1 slimme binnensirene witte afwerking - 4 AA-batterijen - 1 montagekit</p>
		DTG-PRO	<p><b>Slimme openingssensoren</b> Detecteren elke beweging of trilling die wijst op een poging om de deur te openen en sturen een melding naar de smartphone via de app Home + Security Controle van de status (open of gesloten) van elke deur of raam uitgerust met een slimme openingssensor, via de app Home + Security Draadloze sensoren, gevoed door batterijen (meegeleverd), om op alle soorten deuren en ramen te plakken Te installeren op een afstand van max. 80 m van de slimme binnencamera (radioverbinding) Maximaal 12 sensoren per slimme binnencamera Te koppelen aan de slimme binnencamera ref. NSC-PRO en de slimme binnensirene ref. NIS01-PRO voor een slim videoalarmsysteem ref. NBU-AS-PRO Afmetingen: 76 x 30,4 x 15,8 mm Samenstelling: - 3 slimme openingssensoren witte afwerking - 3 x 2 AAA-batterijen - dubbelzijdige sticker</p>