

Smart solutions

slimme Netatmo videodeurbel



NDB-PRO

NDB-PRO-230VAC

NDB-PRO-12VAC



Home + Security

Product verkrijgbaar bij een aangesloten Erkende Dealer

Ref.	Slimme video deurbel	Ref.	Kits met de slimme video deurbel
NDB-PRO	<p>Video-oproep op smartphone zodra iemand aanbelt Keuze om al dan niet met de bezoekers in dialoog te gaan Vereist een bedrade deurbel en goede wifi-ontvangst Slimme detectie van personen Alarmzonefunctie waarmee kan bepaald worden welke zones en welk type inbraak gemonitord moeten worden en voor welke zones/inbraaktypes meldingen moeten worden ontvangen Geen abonnements- of gebruikskosten en gratis updates MicroSD-kaart inbegrepen voor beveiligde lokale opslag van de video's (tot 32 GB ondersteund) Werkt met de app Home + Security Om de app Home + Security te downloaden en te configureren is de laatste iOS-versie voor iPhone, iPad vereist en een recente versie van Android met toegang tot Google Play aanbevolen Compatibel met Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa</p> <p>Slimme video deurbel Full HD 1080p camera, 2 megapixel sensor, 5x digitale zoom, HDR-functie Met infrarood LED nachtzicht Kijkhoek: diagonaal van 140° Geluid: luidspreker en microfoon van hoge kwaliteit Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 40 °C Weerbestendigheid: HZO en IP44 bescherming Afmetingen: 135 x 45 x 29 mm Voeding: 8-24 V en 230 V, min. 8 VA Compatibel met: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Ondersteunde beveiliging: WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP en AES)</p> <p>Samenstelling: - 1 slimme video deurbel zwarte afwerking - 1 microSD-kaart (reeds in het product geplaatst) - 1 dingdongmodule - 1 muurbeugel - 1 optionele afdekplaat - 1 optionele schuine houder in hoek van 25° - 1 extra zekering - schroeven en pluggen</p>	NDB-PRO-230VAC	<p>Volledig oplossing met een gong op 230Vac Samenstelling : - 1 slimme video deurbel ref. NDB-PRO - 1 gong ref. 041651</p>
		NDB-PRO-12VAC	<p>Volledig oplossing met een transfo en gong op 12Vac Samenstelling : - 1 slimme video deurbel ref. NDB-PRO - 1 transfo ref. 413092 - 1 gong ref. 041650</p>