

Linea 3000 buitenposten



343093

343091

343081

3430X10

| Ref. | Buitenpost video + badgelezer |
|--------|---|
| 343091 | Buitenpost video met frontplaat in Zamak, kleurencamera met breedhoeklens (105 °) en geïntegreerde badgelezer. Witte LED's zorgen voor extra belichting in omstandigheden met weinig licht. Het deurslot kan direct aangesloten worden op de klemmen S + en S- (18V, 4A impulsief 250mA houdstroom, 30 Ohm max). Programmatie tot 20 badges (125 KHz) voor het openen van de deur (master Badge inbegrepen). Geleverd met 1 set badges: 6 gekleurde badges en 2 transparant - 2 drukknoppen (standaard is alleen de eerste geactiveerd). Etikethouder met witte achtergrondverlichting. Beschermingsgraad IP54 – De frontplaat heeft een slagvastheid IK10. |
| 343091 | Antraciet |
| 343093 | Zwart (RAL 9005) |

| Ref. | Buitenpost video |
|--------|---|
| 343081 | Buitenpost video met frontplaat in Zamak en kleurencamera met breedhoeklens (105 °). Witte LED's zorgen voor extra belichting in omstandigheden met weinig licht. Het deurslot kan direct aangesloten worden op de klemmen S + en S- (18V, 4A impulsief 250mA houdstroom, 30 Ohm max) - 2 drukknoppen (standaard is alleen de eerste geactiveerd). Etikethouder met witte achtergrondverlichting. Beschermingsgraad IP54 - de frontplaat heeft een slagvastheid IK10. |

| Ref. | Buitenpost audio |
|--------|--|
| 343071 | Buitenpost audio met frontplaat in Zamak. Het deurslot kan direct aangesloten worden op de klemmen S + en S- (18V, 4A impulsief 250mA houdstroom, 30 Ohm max). 2 drukknoppen (standaard is alleen de eerste geactiveerd). Etikethouder met witte achtergrondverlichting. Beschermingsgraad IP54 - de frontplaat heeft een slagvastheid IK10. |

| Ref. | Inbouwkaders |
|--------|--|
| 343061 | Inbouwkader voor alle buitenposten Linea 3000 voor montage in een inbouwdoos Sfera van 2 modules, ref 350020 (blz. 734). |
| 343063 | Antraciet |
| | Zwart (RAL 9005) |

| Ref. | Regenkaders |
|--------|--|
| 343051 | Regenkader voor alle buitenposten Linea 3000 |
| 343053 | Antraciet |
| | Zwart (RAL 9005) |

| Ref. | Opbouwdozen 34° |
|---------|--|
| 3430X10 | Open opbouwdoos onder een hoek van 34° |
| 3430X1F | Gesloten opbouwdoos onder een hoek van 34° |

Linea 2000 buitenposten




342911

| Ref. | Buitenpost audio |
|--------|---|
| 342911 | Opbouw deurstation Linea 2000 aluminium kleur |
| 342921 | Met 1 drukknop met led verlichting (groen) |
| 342931 | Met 2 drukknoppen met led verlichting (groen) |
| 342941 | Met 3 drukknoppen met led verlichting (groen) |
| | Met 4 drukknoppen met led verlichting (groen) |


| Ref. | Buitenposten video |
|--------|---|
| 343031 | Opbouw buitenpost in aluminium met oriënteerbare kleuren camera |
| 343032 | Met 1 drukknop |
| | Met 2 drukknoppen |

■ Audio en video Linea



343031 342911 342931
343032 342921 342941

343071 - 343081 - 343091



343061

343051