

2-draadssysteem installatietoebereiden



346841



347400



346870



346991



336904



3501K

Ref.	Interfaces
346841 346833	Etageverdeler voor 2-draads installatie - 4 uitgangen Interface voor etage oproep. Met drukknop voor algemene etage oproep, toegewezen etage oproep en activatie van de verlichting van de traphal en deurslot
347400	Interface voor coaxiaal videosignaal 75 ohm naar bus 2-draads. Kan worden geplaatst direct aan de camera (Inclusief 12 V gs)

Ref.	Toebereiden voor bekabeling
346870	Video versterker voor 2-draads installaties met niet getwiste bedrading met meer dan 50 meter tussen het deurstation en het laatste interne toestel. Het gebruik van de versterker laat toe de afstand te verlengen tot max. 100 meter (50 m + 50 m)
336982	Stopcontact 8 polig Light voor snoer ref. 336803. Voor tafelmontage Sprint, video display Axolute, Iryde Touch Phone en portiercentrale
336803 3499	Snoer voor tafelhoeder Afsluitweerstand - toe te passen op de gebruikte uitgangen van de audio/video verdeler

Ref.	Universele luidsprekermodule
346991	Universele luidsprekermodule voor 2-draads audio- en video installaties met 8 aansluitingen voor drukknoppen
346992	Uitbreidingsmodule voor ref. 346991 met 8 aansluitingen voor drukknoppen Uitbreidbaar tot max. 6 modules of max. 56 oproepen
346993	Uitbreidingsmodule voor Sfera audio(-video) modules met 8 aansluitingen voor drukknoppen Uitbreidbaar tot max. 11 modules of 96 drukknoppen

Ref.	Kabel
336904	Getwiste 2 aderige kabel - mag getrokken worden in buis - voldoet aan de standaarden IEC 20-13 en IEC 20-14 - rol 200m
○ 336905	Halogeen vrije kabel met 2 getwiste geleiders, voor installatie in buis, voldoet aan normen CEI 20-13 en CEI 20-14. Geeft de beste resultaten voor videofonie, geïsoleerd tot 300/500 V - lengte : 200 meter Kabel voor het MyHOME automatisatie-systeem - 2 aderig, niet afgeschermd - geïsoleerd tot 300/500 V Voorbedraad in flexibele buis
○ L4669FB ○ L4669FB500	Rol van 100m Haspel van 500m

Ref.	Configuratoren - verpakt per 10 stuks
3501/0	Configurator 0
3501/1	Configurator 1
3501/2	Configurator 2
3501/3	Configurator 3
3501/4	Configurator 4
3501/5	Configurator 5
3501/6	Configurator 6
3501/7	Configurator 7
3501/8	Configurator 8
3501/9	Configurator 9

Ref.	Kits configuratoren
3501K	Configuratorkit van 0 tot 9

Ref.	Set van configuratoren
306064	Set van configuratoren voor 10 appartementen
306065	Set van configuratoren voor 20 appartementen