

Valena Next

televisiecontactdozen, telefooncontactdozen, RJ45 contactdozen,
geconnecteerde TV/RJ45 contactdoos, blinde plaat en kabeluitvoer



741576






741670






741771

Mechanismen geleverd met toets en houder met spanklauwen
Uit te rusten met afdekplaat (blz. 661)
Geleverd met werfbeschermkap

Ref.	Tv-contactdozen
741575 741675 741775	<p>Connectoren tv mannelijk, FM vrouwelijk en satelliet "F" Enkelvoudige tv-contactdoos Mannelijke tv-contactdoos 0-2400 MHz</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>
741572 741672 741772	<p>Tv/R-contactdoos voor kabelnetwerk Tv: 5-68/120 - 862 MHz en R: 87,5 - 108 MHz Erkend door Telenet - Interkabel Demping <1,5 dB</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>
741573 741673 741773	<p>Tv/R/SAT-contactdoos SAT: 950 - 2400 MHz Demping 2 dB</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>

Ref.	Telefooncontactdoos
741574 741674 741774	<p>Telefooncontactdoos 5 pennen</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>

Ref.	RJ45 contactdozen
741570 741670 741770	<p>Contactdoos RJ45 cat6 UTP</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>
741571 741671 741771	<p>Dubbele contactdoos RJ45 cat6 UTP</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>
741576 741676 741776	<p>Gecombineerde TV/RJ45 contactdoos</p> <p>Contactdoos TV en RJ45 cat 6 UTP</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>

Ref.	Blinde plaat en kabeluitvoer
741580 741680 741780	<p>Blinde plaat</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>
741581 741681 741781	<p>Kabeluitvoer Met kabelklem Voor kabels ø max. 12 mm, ø min. 4 mm</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>