

Batibox™

inbouwdozen voor holle wanden



Ref.	Enkelvoudige dozen
080040	Voldoen aan de norm EN 60670-1 1 module voor compacte Mosaic-apparatuur Boordiameter: 32 mm Diepte 40 mm
080041	1 mechanisme Boordiameter 67 mm
080051	Voor montage van apparatuur met schroeven of spanklauwen
080061	Diepte 40 mm Diepte 50 mm Diepte 60 mm

Ref.		Meervoudige dozen, hartafstand 71 mm
Diepte 40	Diepte 50	Voldoen aan de norm EN 60670-1 Boordiameter 67 mm Voor montage van apparatuur met schroeven Geleverd met uitneembaar scheidingstussenschot
080049	080052	3 modules voor Mosaic apparatuur
080042	080052	2 mechanismen - 4/5 modules Verticaal of horizontaal gebruik
080043	080053	3 mechanismen - 6/8 modules Verticaal of horizontaal gebruik
080044	080054	4 mechanismen - 8/10 modules Verticaal of horizontaal gebruik

Ref.	Meervoudige dozen, hartafstand 57 mm
Diepte 50	Boordiameter 67 mm Voor montage van apparatuur met schroeven
089352	2 verticale mechanismen
089353	3 verticale mechanismen

Ref.	Kit Batibox
080051BX	40 x ref. 080051 + 30 x ref. 080052 = 10 x ref. 080051 GRATIS

Ref.		Doos voor contactdozen 20 en 32 A
Diepte 40	Diepte 50	Voor contactdozen 20 en 32 A en kabeluitgangen (gebruik de klokzaag ref. 089368 hiernaast)
089348	089358	1 mechanisme Boordiameter 85 mm

Ref.	Gereedschap voor dozen
080077	Plaatsingsmal voor dozen met hartafstand 71 mm Vereenvoudigt het aftekenen en uitsnijden van de gipsplaten in meervoudige configuratie vanaf een bestaand gat Ø 65 tot 67 mm Ingewerkte waterpas
089349	Klokzaag Geleverd met centerboor met hardmetalen punt Voor dozen Ø 40 mm
089350	Voor dozen Ø 54 mm
080067	Bimetalen klokzaag. Voorzien van een uittrekveer Voor gebruik in materialen zoals gipsplaten, hout, vezelplaten, inox HSS M3-tanden met verhoogde levensduur Richtboor met hardmetalen punt Voor dozen 1 tot 4 mechanismen Ø 67 mm
089368	Voor dozen voor contactdozen 20 en 32 A Ø 85 mm

Ref.	Toebehoren
080197	Lange schroef 0 3 mm lengte 40 mm voor Batibox-dozen

Ref.	Speciale inbouwdozen voor aanraakschermen 3,5"
089379	Aangepast voor inbouw van aanraakschermen ref. 078479 Afmetingen: 109 x 116 mm Diepte 50 mm

Ref.		Tussenschot met bevestigingsgaten voor meervoudige inbouwdozen
080071	080072	Om te installeren in meervoudige Batibox inbouwdozen voor holle wanden en metselwerk. Ook geschikt voor horizontale bevestiging van divers schakelmateriaal (enkel hartafstand 71 mm) Bevestigen onder in de doos met schroeven (meegeleverd)
		Voor dozen diepte 40 mm Voor dozen diepte 50 mm