

Oteo

contactdoos voor telefoon, contactdoos voor luidspreker, bebakningslicht, kabeluitvoer, verdeeldoos, lampen en verstrooiers



086036



086139



086057



086157

Het volledige apparaat bestaat uit een mechanisme en een opbouw kader. Het samenstelbare apparaat laat toe een mechanisme in te bouwen in een standaard opbouw kader of een DLP-kader (zie hiernaast)

Ref.		Contactdoos voor telefoon
Volledig	Samenstelbaar	
086036	086136	Contactdoos met 4 contacten en positioneringsgat

Contactdoos voor luidspreker

	Samenstelbaar	
	086139	Contactdoos luidspreker Met klem voor snelle aansluiting

Bebakningslicht

	Samenstelbaar	
	086149	Geleverd zonder verstrooier en zonder lamp Lampen en verstrooiers, zie hieronder

Kabeluitvoer en verdeeldoos

Volledig	Samenstelbaar	
086057	086157	Kabeluitvoer Voorzien van 4 klemmen voor geleiders 2,5 mm ²

Lampen

	Lampen voor verlichte functie
089901	12 V - wit Verbruik 0,4 W
089902	24 V - wit Verbruik 0,8 W
089907	230 V - fluorescentie groen laag verbruik 0,55 mA
	Lampen voor controlefunctie of etikethouder
	Voor spanningen van 12 of 24 V, de lampen met ref. 089901/02 hierboven gebruiken
089906	230 V - néon oranje met hoge luminescentie 1,7 mA
	E10-lampen voor bebakningslicht
089800	12 V - 4 W
089801	24 V - 4 W
089804	230 V - 3/4 W

Signalisatie

	Verstrooiers voor bebakningslicht
086180	Kleurloos
086181	Groen
086182	Oranje
086183	Rood

Oteo

kaders voor samenstelbare mechanismen



086091



086092



031404



031450

Kan zowel horizontaal of verticaal geplaatst worden
Geschikt voor samenstelbare mechanismen
Kleur: wit RAL 9003

Ref.	Opbouw kaders
086091	Kader voor 1 mechanisme 72 x 72 mm
086092	Kader voor 2 mechanismen 138 x 72 mm
086093	Kader voor 3 mechanismen 207 x 72 mm

DLP-kaders

	Kader voor 1 mechanisme voor montage langs het profiel
031404	Voor lijst met hoogte 12,5 mm
031456	Voor lijst met hoogte 16 mm
031408	Voor lijst met hoogte 20 mm
031450	Voor plint hoogte 20 mm
	Kader voor 1 mechanisme voor montage op het profiel
031405	Voor lijst met hoogte 12,5 mm
031407	Voor lijst met hoogte 16 mm
031409	Voor lijst met hoogte 20 mm
	Kader voor 2 mechanismen voor montage langs het profiel
031414	Voor lijst met hoogte 12,5 mm
031466	Voor lijst met hoogte 16 mm
031418	Voor lijst met hoogte 20 mm
031451	Voor plint hoogte 20 mm

■ DLP kaders (horizontaal of verticaal)

• Langs het profiel

• Op het profiel

