

DMX³ 2500/4000/6300

uitrustingen en toebehoren



EnerUp + Project



028837



028851



028844



028858



028310



028817



028902

Ref.	Gemotoriseerde bedieningen
028834	Om een DMX uit te rusten met een motor dient er aan de motor een uitschakelspoel (stroomuitschakel of minimumspanning) en een inschakelspoel gekoppeld te worden
028837	24 V~/=
	220-250 V~/=

Ref.	Bedienings- en signalisatiehulpstukken
028848	Stroomuitschakelspoelen
028851	Bij bekrachtiging van de spoel schakelt de DMX ³ zich uit
	24 V~/=
	220-250 V~/=
	Inschakelspoelen
	Laat de DMX ³ vanop afstand inschakelen als de veer werd opgespannen
028841	24 V~/=
028844	220-250 V~/=
	Minimumspanningsuitschakelspoelen
028855	24 V~/=
028858	220-250 V~/=
	Vertragingmodule voor minimumspanningsuitschakelspoel
028863	220-250 V~/= (te verbinden met ref. 028858)
	1 module = vertraging van 1 s (max. 3 modules)
	Aanvullende hulpcontacten
028816	Signalisatiecontact voor de toestand van de hulpstukken
	1 contact
028815	Aanvullend hulpcontact (2 geleverd met DMX ³ ; maximum 10 contacten in totaal)
	Contact voor gemotoriseerde bediening
028814	Signalisatiecontact 'klaar om te sluiten' en signalisatiecontact 'veer gesloten'
	Signalisatiecontact voor uitrijdbare versie
028813	Positiecontact ingereden/test/uitgereden
	3 wisselcontacten per stand
	Programmeerbare module
028812	Module van 6 'programmeerbare uitgangen'

JANUARI 2023

028310¹

Bluetooth dongle
USB-sleutel voor Bluetooth-communicatie met DMX³ beveiligingseenheid. Maakt configuratie, bewaking en beheer op afstand mogelijk via de App. EnerUp + Project. Aansluiting op de USB-poort aan de voorzijde van de beveiligingseenheid

Ref.	Vergrendelingen
423880	Cilindersloten
	Te combineren met een houder ref. 028828 of 028194
423881	Sleutelcilinder en platte sleutel met willekeurige markering
423882	Sleutelcilinder en platte sleutel met markering EL43525
423883	Sleutelcilinder en platte sleutel met markering EL43363
	Sleutelcilinder en stersleutel met willekeurige markering

JANUARI 2023

028194

028828

028821

028820

Houder voor cilindersloten
Te combineren met een cilinder ref. 423880/81/82/83
Houder voor vergrendeling in uitgereden positie
Houder 2 uitsparingen voor vergrendeling in "open" positie'
Hangvergrendeling in 'open' stand
Vergrendelingssysteem geleverd zonder hangslot
Deurvergrendeling
Vergrendelingssysteem, montage rechts of links

Ref.	Toebehoren
028817	Vergrendelingsknop voor ingereden/test/uitgereden stand
028825	Kalibersleutel
028823	Bewegingsteller
028826	Vergrendelingssysteem voor de isolerende luiken en veiligheidsvergrendeling in uitgereden stand
028879	Toebehoren voor hulp bij vervoer
028824	Vergrendelingssysteem voor I/O-knop

Ref.	Ombouw vast apparaat tot uitrijdbaar apparaat
	Basis + aangepaste ombouwkit
	Biedt ook de mogelijkheid om de basis in de kast te positioneren en aan te sluiten voordat de DMX ³ er wordt in geplaatst
	Basissen
028902	Voor DMX ³ 2500 formaat 1
028904	Voor DMX ³ 2500/4000 formaat 2
028913	Voor DMX ³ 6300 formaat 3
	Ombouwkits
028909	Voor DMX ³ 2500 formaat 1
028911	Voor DMX ³ 2500/4000 formaat 2
028915	Voor DMX ³ 6300 formaat 3

1: Configuratie-, monitoring- en beheerssoftware beschikbaar op www.ecatalog.be



Configureer uw DMX³ met de XL PRO³ Borden software
zie blz. 121

