

HF aan- en afwezigheidsdetectoren



CP360005

CP360018

Hoog frequent detectoren

Worden geleverd met een standaardconfiguratie met het oog op een gemakkelijke en snelle indienststelling
Aansluiting 1x 2,5 mm² of 2x 1,5 mm²

- De DALI/DSI/1-10 V versies zijn uitgerust met 2 onafhankelijke kanalen:
 - 1 kanaal om te dimmen en 1 kanaal om te schakelen
- Met 1 of 2 ingangen voor handmatige bediening via drukknoppen
- Kan als afwezigheidsmelder werken. Het inschakelen gebeurt d.m.v. een drukknop
- Regeling van de verlichting in functie van de hoeveelheid daglicht
- Instelbaar minimaal lichtniveau (voor bijvoorbeeld doorgangen)
- Wordt via een IR afstandsbediening aangestuurd en geconfigureerd (zie blz. 709)
- Tijdsvertraging: 10 seconden tot 99 minuten
- Inbouwmontage, of opbouw met behulp van toebehoren (zie blz. 709)

HF werkt ook door bijvoorbeeld glas, kunststof en scheidingswanden van gips. Een goede plaatsing en een correcte instelling van de gevoeligheid is vereist


Ref.	Inbouw
	MWS6 Vlakke HF detector Detectie 360°, bereik ø 12-16 m Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,8 m IP 40
CP360005	ON/OFF 10 A
CP360023	ON/OFF 10 A Wieland GST18i3 M/F (ca. 0,3 m snoer)
CP360019	ON/OFF 10 A Wago Winsta Midi 3P M/F (ca. 1 m snoer)
CP360006	ON/OFF 6 A 2 uitgangen
CP360013	ON/OFF 3 A 12-24 V AC/DC 1 x NO/NG
CP360012	ON/OFF 3 A 1 x NO/NG
CP360007	ON/OFF 6 A 2 uitgangen NG (Fail Safe)
CP360000	Analoge dimming 1-10 V 10 A
CP360001	Digitale dimming DALI/DSI 10 A
CP360020	Digitale dimming DALI/DSI 10 A Wieland GST18i5 (ca. 0,3 m snoer)
CP360021	Digitale dimming DALI/DSI 10 A Wieland GST18i3 en BST14i2 (ca. 0,3 m snoer)
CP360022	Digitale dimming DALI/DSI 10 A Wago Winsta Midi 5P (ca. 1 m snoer)
CP360024	Digitale dimming DALI/DSI 10 A Wago Winsta Midi 3P en mini 2P (ca. 1 m snoer)
CP360002	Digitale dimming DALI/DSI 10 A 12-24 V AC/DC
	Opbouw
	MWS6SM HF detector voor plafondmontage Detectie 360°, bereik ø 12-16 m (ovale detectiezone) Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,8 m IP 40
CP360018	ON/OFF 10 A
CP360015	Analoge dimming 1-10 V 10 A
CP360016	Digitale dimming DALI/DSI 10 A

HR aan- en afwezigheidsdetectoren detectiezone en afmetingen


MWS6



Ovale detectiezone




Afmetingen (mm)



MWS6SM



Ovale detectiezone



Afmetingen (mm)

