

DPX³ 160 magneto-thermisch uittrekbare versie en toebehoren

DPX³ 160 aansluiting



421040



421027




421036


Ref.	Uittrekbare versie
	Een uittrekbare versie van een DPX ³ is een vaste DPX ³ uitgerust met een basis
	Basissen
421040	Basissen met voor- of achteraansluitingen
421041	Voor DPX ³ 3P
	Voor DPX ³ 4P met of zonder differentieel
	Connectoren voor hulpstukken
421044	Connectorblok
	Aansluittoebehoren
	Koosklemmen
	Meegeleverd bij DPX ³ 160
	Voor soepele Cu kabel 1 x 70 mm ² of stijve kabel 1 x 95 mm ² en staven of kabelschoenen 14 mm
421093	Set van 3 klemmen
421094	Set van 4 klemmen
	Koosklemmen grote capaciteit
	Voor soepele Cu/Al kabel 1 x 120 mm ² of stijve kabel 1 x 150 mm ² en staven of kabelschoenen 18 mm
421026	Set van 3 klemmen
421027	Set van 4 klemmen
	Scheidingsschotten
421070	Set van 36 isolatieschotten
	Schroefklemmen voor kabelschoenen (19,5 x 6,5 x 6,5 mm)
421028	Set van 3 klemmen
421029	Set van 4 klemmen
	Verbreeders stroomopwaarts
	Voor staven of kabelschoenen
421032	Voor DPX ³ 3P
421033	Voor DPX ³ 4P
	Achteraansluitingen
	Stangen met oriënteerbare afgeknotte aansluitingen
421036	Set van 3 achteraansluitingen
421037	Set van 4 achteraansluitingen
	Verloodbare klemafschermingen
	Vooraansluiting
421054	Voor DPX ³ 3P
421055	Voor DPX ³ 4P
	Achteraansluiting
421050	Voor DPX ³ 3P
421051	Voor DPX ³ 4P
	Adapters voor montage op rail
421071	Voor montage van DPX ³ op rail of op vaste plaat
421073	Voor DPX ³ 160 zonder laterale motorbediening
	Voor DPX ³ 160 met differentieel zonder laterale motorbediening
421068	Voor alle uitvoeringen van DPX ³ 160 met laterale motorbediening
421076	Installatiekit voor achteraansluiting in een niet-XL ³ behuizing

■ Aansluiting


Directe aansluiting




Soepele	1,5 → 70 mm ²
of	
Stijve	1,5 → 95 mm ²



Verbreeders



Achteraansluitingen



Verloodbare klemafschermingen

