













Keuzetabel kabelbaan SSL sendzimir

H = 12 mm

SEND
12

Breedte in mm	Kabelbaan met geïntegreerde koppeling			
	Kabelbaan	Bochtstuk	Stijg-/vervalstuk	Bodemplaat
	 (Lengte 3000 mm)			
50	SSL50PG ⁽²⁾	SSB50PG	SSAR50PG	FPG
75	SSL75PG ⁽²⁾	SSB75PG	SSAR75PG	
100	SSL100PG ⁽²⁾	SSB100PG	SSAR100PG	
150	SSL150PG ⁽²⁾	SSB150PG	SSAR150PG	
225	SSL225PG ⁽²⁾	SSB225PG	SSAR225PG	
300 ⁽¹⁾	SSL300PG ⁽²⁾	SSB300PG	SSAR300PG	
Bevestigingsmaterialen	Breedte 50 - 225 mm: 4x  Breedte 300 mm: 6x  Ref. 8200102	Breedte 50 - 225 mm: 8x  Breedte 300 mm: 6x  Ref. 8200102	Breedte 50 - 225 mm: 8x  Breedte 300 mm: 12x  Ref. 8200102	Breedte 50 - 225 mm: 4x  Breedte 300 mm: 6x  Ref. 8200102













(1) 300 mm breed heeft een hoogte van 18 mm

(2) Kabelbaan L3000 mm koppelen met bodemplaat is enkel nodig bij afgezaagde lengtes

Keuzetabel kabelbaan SSL thermisch verzinkt

H = 12 mm

THVZ
12

Breedte in mm	Kabelbaan met geïntegreerde koppeling			
	Kabelbaan	Bochtstuk	Stijg-/vervalstuk	Bodemplaat
	 (Lengte 3000 mm)			
50	SSL50G ⁽²⁾	SSB50G	SSAR50G	FPG
75	SSL75G ⁽²⁾	SSB75G	SSAR75G	
100	SSL100G ⁽²⁾	SSB100G	SSAR100G	
150	SSL150G ⁽²⁾	SSB150G	SSAR150G	
225	SSL225G ⁽²⁾	SSB225G	SSAR225G	
300 ⁽¹⁾	SSL300G ⁽²⁾	SSB300G	SSAR300G	
Bevestigingsmaterialen	Breedte 50 - 225 mm: 4x  Breedte 300 mm: 6x  Ref. LFDVGM6	Breedte 50 - 225 mm: 8x  Breedte 300 mm: 12x  Ref. LFDVGM6	Breedte 50 - 225 mm: 8x  Breedte 300 mm: 12x  Ref. LFDVGM6	Breedte 50 - 225 mm: 4x  Breedte 300 mm: 6x  Ref. LFDVGM6

(1) 300 mm breed heeft een hoogte van 18 mm

(2) Kabelbaan L3000 mm koppelen met bodemplaat is enkel nodig bij afgezaagde lengtes

 **Andere lengtes voorbeeld L2000mm**
op aanvraag verkrijgbaar, gelieve ons te contacteren