


# DPX<sup>3</sup> 160/250

## gemeenschappelijke toebehoren en hulpstukken



421058 (net/noodomschakelaar)



421000



421010



421011



421016



421022



Afmetingen zie [www.ecatleg.be](http://www.ecatleg.be)

Ref.	Net/noodomschakelaars	Ref.	Gemotoriseerde bedieningen
421058	Plaats voor montage op rail en onderlinge vergrendeling van 2 DPX <sup>3</sup> Laten de realisatie van een net-noodomschakelaar toe met 2 DPX <sup>3</sup> 160, 2 DPX <sup>3</sup> 250 of 1 DPX <sup>3</sup> 160 en 1 DPX <sup>3</sup> 250	421060	<b>Motor 24 tot 230 V<sup>~</sup> en =</b> Laterale bediening
421059	Voor net/noodomschakelaar DPX <sup>3</sup> vaste versie	421061	Frontale bediening
	<b>Draaibedieningen</b>		<b>Vergrendelingstoebereiden voor gemotoriseerde bedieningen</b>
	<b>Rechtstreekse draaibedieningen</b>	421062	Slot met platte sleutel ABA90GEL6149 voor frontale bedieningen
421000	Standaardbediening voor magneto-thermische DPX <sup>3</sup> zonder differentieel	421063	Slot met stervormige sleutel HBA90GPS6149 voor frontale bedieningen
421001	Standaardbediening voor DPX <sup>3</sup> met differentieel en elektronische DPX <sup>3</sup>	421064	Vergrendeling voor frontale bedieningen
421002	Noodbediening voor magneto-thermische DPX <sup>3</sup> zonder differentieel	421065	Slot met platte sleutel ABA90GEL6149 voor laterale bedieningen
421003	Noodbediening voor DPX <sup>3</sup> met differentieel en elektronische DPX <sup>3</sup>	421066	Slot met stervormige sleutel HBA90GPS6149 voor laterale bedieningen
	<b>Verplaatste draaibedieningen</b>	421067	Vergrendeling voor laterale bedieningen
421004	Voor alle versies van DPX <sup>3</sup>		<b>Vergrendelingstoebereiden</b>
421005	Standaardbediening	421049	Voor vergrendeling in de open stand
	<b>Toebereiden voor vergrendeling in "open" stand van draaibedieningen</b>	421045	Slot met platte sleutel ABA90GEL6149 voor basissen van de uittrekbare versie
421006	Slot met platte sleutel ABA90GEL6149 voor rechtstreekse bedieningen	421046	Slot met stervormige sleutel HBA90GPS6149 voor basissen van de uittrekbare versie
421007	Slot met stervormige sleutel HBA90GPS6149 voor rechtstreekse bedieningen	421047	Vergrendeling voor basissen uittrekbare versie
422800	Slot met platte sleutel cod. EL43525 voor rechtstreekse bedieningen		<b>Hulpcontacten 5 A - 230 V<sup>~</sup></b>
422801	Slot met platte sleutel cod. EL43363 voor rechtstreekse bedieningen	421010	Hulpcontact 1 NG - 1 NO voor draaibediening
421008	Slot met platte sleutel ABA90GEL6149 voor verplaatste bedieningen	421011	Hulpcontact of foutmeldingscontact
421009	Slot met stervormige sleutel HBA90GPS6149 voor verplaatste bedieningen	421048	Contact 'ingevoerde automaat' voor uittrekbare versie
422802	Slot met platte sleutel cod. EL43525 voor verplaatste bedieningen		<b>Stroomuitschakelspoelen</b>
422803	Slot met platte sleutel cod. EL43363 voor verplaatste bedieningen	421012	12 V <sup>~</sup> en =
	<b>Ontkoppelbare draaibedieningen</b>	421016	200-277 V <sup>~</sup>
	<b>Rechtstreekse draaibedieningen</b>	421017	380-480 V <sup>~</sup>
420160	Standaardbediening		<b>Minimumspanningsuitschakelspoelen</b>
420173	Noodbediening	421018	12 V <sup>~</sup> en =
	<b>Verplaatste draaibedieningen</b>	421019	24 V <sup>~</sup> en =
420161	Standaardbediening	421022	200-240 V <sup>~</sup>
420174	Noodbediening	421024	380 - 415 V <sup>~</sup>
	<b>Toebereiden voor vergrendeling in "open" stand van draaibedieningen</b>	421025	440 - 480 V <sup>~</sup>
420164	Slot met platte sleutel zonder code voor rechtstreekse bedieningen		<b>Vertraagde (800 ms) minimumspanningsuitschakelspoelen</b>
420165	Slot met platte sleutel cod. EL43525 voor rechtstreekse bedieningen	026190	Gekoppeld aan de hieronder vermelde vertragsmodules vermijdt men een ongewilde uitschakeling in geval van spanningsonderbreking van het net
420166	Slot met platte sleutel cod. EL43363 voor rechtstreekse bedieningen	026191	<b>Vertragsmodules</b>
420167	Slot met platte sleutel zonder code voor verplaatste bedieningen		Aantal modules
420168	Slot met platte sleutel cod. EL43525 verplaatste bedieningen	421098	230 V <sup>~</sup>   3
420169	Slot met platte sleutel cod. EL43363 verplaatste bedieningen		400 V <sup>~</sup>   3
			<b>Uitschakelaar</b>
			Voor DPX <sup>3</sup> 250 en DPX <sup>3</sup> 160
			<b>Batterijen voor DPX<sup>3</sup></b>
		421082	Lot vervangingsbatterijen voor een automaat
			<b>Bevestigingsschroeven</b>
		421081	Lot van 4 schroeven-moeren-onderleggringen voor bevestiging van de DPX <sup>3</sup> op plaat
		421084	Lot van 12 schroeven voor bevestiging van de DPX <sup>3</sup> op adapters voor montage op rail