



363915

| Ref.   | Kit Linea 3000/Classe 300EOS with Netatmo  |
|--------|--|
| 363915 | <p>Eengezinskit met Classe 300EOS handenvrije geconnecteerde videofoon en LINEA 3000 buitenpost in zwarte afwerking</p> <p>2-draads/handenvrije via wifi geconnecteerde videofoon met ingebouwde Amazon Alexa-spraakassistent, 5" verticale touchscreen met LCD-scherm en antwoordapparaat. Dankzij de wifi-connectiviteit kunt u de videofoon koppelen aan de Home + Security-app (beschikbaar voor Android en iOS)</p> <p>Via de app kunnen de belangrijkste functies van de videofoon worden gebruikt (oproepen ontvangen, deurslot ontgrendelen, tijdslijn van gebeurtenissen weergeven en belpaneel/scrollfunctie van de camera activeren)</p> <p>LINEA 3000 buitenpost met zwarte in zamak afgewerkte frontplaat, kleuren breedhoekcamera van 105° en badgelezer kit van gekleurde sleutelkaarten en twee doorzichtige schijven voor de ontgrendeling van het deurslot meegeleverd</p> <p>De buitenpost heeft een IP54-beschermingsindex tegen mechanische impact IK10</p> |

| Ref.             | Kit Sfera Luna/Classe 300EOS with Netatmo  |
|------------------|--|
| 363930<br>363931 | <p>Eengezinskit met Classe 300EOS handenvrije geconnecteerde videofoon en Sfera Luna buitenpost in zwarte afwerking</p> <p>2-draads/handenvrije via wifi geconnecteerde videofoon met ingebouwde Amazon Alexa-spraakassistent, 5" verticale touchscreen met LCD-scherm en antwoordapparaat. Dankzij de wifi-connectiviteit kunt u de videofoon koppelen aan de Home + Security-app (beschikbaar voor Android en iOS)</p> <p>Via de app kunnen de belangrijkste functies van de videofoon worden gebruikt (oproepen ontvangen, deurslot ontgrendelen, tijdslijn van gebeurtenissen weergeven en belpaneel/scrollfunctie van de camera activeren)</p> <p>Sfera LUNA met zwarte (RAL9005) aluminium frontplaat met één drukknop. Wordt gemonteerd op de meegeleverde inbouwdoos van 2 of 3 modules. Personaliseerbaar naamplaatje via <a href="http://www.sfera-luna.com">www.sfera-luna.com</a> (enkel ref. 363930). Camera met breedhoeklens van 135°</p> <p>Zonder codeklavier<br/>Met codeklavier</p> |



App DOOR ENTRY voor CLASSE 100



364614



364612



364613

| Ref.   | Videokit kleur met Wifi en 3/4G-verbinding, met binnenpost Classe 100 X16E en buitenpost Linea 3000   |
|--------|---|
| 364614 | <p>De buitenpost (IP54) is uitgerust met een camera met breedhoeklens van 105° en een geïntegreerde badgelezer. De frontplaat heeft een slagvastheid van IK10. De handenvrije binnenpost heeft een 5" kleuren LCD-scherm, witte afwerking.</p> <p>Dmv de geïntegreerde Wi-Fi en 3/4G-verbinding kan de binnenpost geconnecteerd worden met de applicatie "Door Entry for Classe100X" (beschikbaar voor iOS en Android). De app laat toe om alle basisfuncties te gebruiken zoals communicatie met de buitenpost, het activeren en controleren van camera's, openen van de deur en de extra bedieningen.</p> <p>De aansluiting werkt zowel op het lokale netwerk, als via het 3/4G-netwerk</p> <p>Uitbreidbaar tot twee drukknoppen</p> <p>Samenstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ref. 343091: buitenpost</li> <li>- ref. 344682: binnenpost</li> <li>- ref. 346050: voeding</li> <li>- ref. 346250: Relais met potentieel vrij contact</li> <li>- ref. 348260: 6 gekleurde badges</li> <li>- ref. 348261: 2 transparante badges</li> </ul> |
| 364612 | <p><b>Standaard videokit kleur met binnenpost Classe 100 V16E en buitenpost Linea 3000</b></p> <p>De buitenpost (IP54) is uitgerust met een camera met breedhoeklens van 105°. De frontplaat heeft een slagvastheid van IK10. De handenvrije binnenpost heeft een 5" kleuren LCD-scherm, witte afwerking. Uitbreidbaar tot twee drukknoppen</p> <p>Samenstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ref. 343081: buitenpost</li> <li>- ref. 344672: binnenpost</li> <li>- ref. 346050: voeding</li> <li>- ref. 346250: Relais met potentieel vrij contact</li> </ul>   |
| 364613 | <p><b>Basis videokit kleur met binnenpost Classe 100 V16B en buitenpost Linea 2000 met één drukknop</b></p> <p>De buitenpost (IP54) is uitgerust met een oriënteerbare kleurencamera. De frontplaat heeft een slagvastheid van IK07. De handenvrije binnenpost heeft een 5" kleuren LCD-scherm, witte afwerking.</p> <p>Samenstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ref. 343031: buitenpost</li> <li>- ref. 344652: binnenpost</li> <li>- ref. 346050: voeding</li> <li>- ref. 346250: Relais met potentieel vrij contact</li> </ul>  |
| 364622 | <p><b>Videokit kleur met 2 binnenposten Classe 100 V16B en buitenpost Linea 2000 met twee drukknoppen</b></p> <p>De buitenpost (IP54) is uitgerust met een oriënteerbare kleurencamera. De frontplaat heeft een slagvastheid van IK07. De handenvrije binnenpost heeft een 5" kleuren LCD-scherm, witte afwerking.</p> <p>Samenstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ref. 343032: buitenpost</li> <li>- 2 x ref. 344652: binnenpost</li> <li>- ref. 346050: voeding</li> <li>- ref. 346250: Relais met potentieel vrij contact</li> </ul>  |

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten