

Batibox™

keuzetabel van inbouwdozen voor Niloé, Mosaic, Plexo, Soliroc en Valena Next

| | | | | | | |
|-------------|---|---|--|---|---|---|
| INBOUWDOZEN | Batibox Metselwerk | Vierkant: 080131 diepte 30 mm 080141 diepte 40 mm 080151 diepte 50 mm 080161 diepte 60 mm Rond: Diepte 40 mm 080108 met schroeven 080109 zonder schroeven | | 2 x 080131 diepte 30 mm 2 x 080141 hartafstand 40 mm 2 x 080151 diepte 50 mm 2 x 080161 diepte 60 mm | | |
| | Batibox Holle wanden | 080041 diepte 40 mm 080051 diepte 50 mm 080061 diepte 60 mm | | 089352 diepte 50 mm hartafstand 57 mm | | 080042 diepte 40 mm 080052 diepte 50 mm hartafstand 71 mm |
| | Ecobatibox | 080021 diepte 40 mm 080031 diepte 50 mm + 080016/20/25/30 (afsluitdoppen) | | | 080022 diepte 40 mm 080032 diepte 50 mm + 080016/20/25/30 (afsluitdoppen) hartafstand 71 mm | |
| NILOÉ | Volledig mechanisme | <p>1 mechanisme met spanklauw- of schroefbevestiging</p> | | <p>2 mechanismen compleet met spanklauw- of schroefbevestiging</p> | | |
| | Afdekplaten (afdekplaat 5 mechanismen zie blz. 668) | <p>1 mechanisme</p> | | <p>2 mechanismen horizontaal/verticaal - hartafstand 71 mm</p> | | |
| VALENA NEXT | Volledig mechanisme | <p>1 mechanisme met spanklauw- of schroefbevestiging</p> | <p>2 mechanismen compleet met spanklauw- of schroefbevestiging</p> | <p>2 mechanismen compleet met spanklauw- of schroefbevestiging</p> | | |
| | Afdekplaten | <p>1 mechanisme</p> | <p>2 mechanismen verticaal - hartafstand 57 mm</p> | <p>2 mechanismen horizontaal/verticaal - hartafstand 71 mm</p> | | |
| MOSAIC | Universele houders (voor samenstelbare mechanismen en uitgebreide functies) | <p>1 X 670635 met spanklauwen OF 1 X 670630 met spanklauwen OF 1 X 080251 met schroefbevestiging</p> | <p>2 X 670635 met spanklauwen OF 2 X 670630 met lange spanklauwen OF 2 X 080251 met schroefbevestiging (koppelbaar door afbreken houder)</p> | <p>1 X 080252 met schroefbevestiging</p> | | |
| | Afdekplaten (afdekplaten 1,3 en 2 x 6/8 modules, zie blz. 1109) | <p>1 of 2 MODULES</p> | <p>4 MODULES verticaal - hartafstand 57 mm</p> | <p>4/5 MODULES horizontaal/verticaal hartafstand 71 mm</p> | | |
| PLEXO | Inbouwkaders (voor mechanismen plexo) | <p>1 mechanisme</p> | | <p>2 mechanismen horizontaal/verticaal</p> | | |
| SOLIROC | Universele houder (voor mechanismen Soliroc) | <p>1 X 670635 met spanklauwen OF 1 X 670630 met lange spanklauwen OF 1 X 080251 met schroefbevestiging</p> | | <p>1 X 080252 met schroefbevestiging</p> | | |
| | Afdekplaten | <p>1 mechanisme</p> | | <p>2 mechanismen horizontaal/verticaal hartafstand 71 mm</p> | | |