

Multifunctionele meervoudige contactdozen Premium



049465



049442



049454



049440

Alleen voor binnengebruik
16 A - 230 V - 3680 W max.

Ref.	Meervoudige contactdozen – met schakelaar zonder snoer
	Uitgerust met: - vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) - een verlichte On/Off-schakelaar - een draaiend blok Te bekabelen met een kabel 3G 1,5 mm ² Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd)
049464	3 x 2P+A ● Wit/Donkergrijs
049465	4 x 2P+A ● Wit/Donkergrijs
049466	● Zwart/Donkergrijs
049467	5 x 2P+A ● Wit/Donkergrijs
049468	6 x 2P+A ● Wit/Donkergrijs
049469	● Zwart/Donkergrijs

Ref.	Meervoudige contactdozen met snoer en schakelaar
	Uitgerust met: - vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) - een verlichte On/Off-schakelaar - een draaiend blok Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd)
049443	3 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049445	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049458	3 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049447	4 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049449	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049459	4 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049460	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049451	5 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049453	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049461	5 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049455	6 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049457	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049462	6 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049463	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²

Ref.	Meervoudige contactdozen met snoer en overspanningsbeveiliging
	Uitgerust met: - vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) - een verlichte On/Off-schakelaar - een draaiend blok Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd) Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt de elektronische apparaten tegen overspanning Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging: - LED groen: de meervoudige contactdoos is beveiligd - LED uit: de meervoudige contactdoos is niet beveiligd, maar blijft werken
049414	4 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049422	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049418	6 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049426	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²

Ref.	Meervoudige contactdozen met snoer, beveiligingsschakelaar en laadindicatorlampje
	Uitgerust met: - vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) - een verlichte On/Off-schakelaar - een draaiend blok Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd) Heractiveerbare beveiligingsschakelaar(16A) met LED-indicator: - LED groen: normaal verbruik - LED rood: maximale belasting bijna bereikt - LED uit: voeding onderbroken door overbelasting. Om te heractiveren, ontkoppelt u het apparaat en drukt u op de Reset-knop aan de zijkant van de meervoudige contactdoos
049440	4 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²
049441	6 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Donkergrijs - 3G 1,5 mm ²