

Meervoudige domino contactstoppen voor universeel gebruik

Meervoudige contactdozen voor universeel gebruik



694591



049431



049432



049498



049477



049484

Alleen voor binnengebruik

Ref.	Contactstop - met USB-laders
694591	<p>230 V - 2760 W max. Domino contactstop met 2 laterale contactdozen 2P (2,5 A) aan te sluiten op een wandcontactdoos 2P+A USB-ingangen Type A + Type C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. Voor het opladen van smartphones, tablets en andere elektronische apparaten Uitgerust met een smartphonehouder ● Wit/Donkergrijs</p>

Ref.	Contactstoppen
694590	<p>230 V 4 x 2P (2,5 A) Domino contactstop met 4 laterale contactdozen 2P (2,5 A) aan te sluiten op een wandcontactdoos 2P+A ● Wit/Lichtgrijs</p>
049431	<p>2 x 2P+A - frontale contactdozen (16 A) ● Wit/Lichtgrijs</p>
049432	<p>● Zwart/Donkergrijs</p>

Alleen voor binnengebruik

Ref.	Meervoudige contactdozen zonder snoer
049496	<p>16 A - 230 V - 3680 W max. Uitgerust met contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) Extra plat: kunnen onder een meubel worden geschoven Te bekabelen met een kabel 3G 1,5 mm² 3 x 2P+A ● Wit/Lichtgrijs</p>
049497	<p>4 x 2P+A ● Wit/Lichtgrijs</p>
049498	<p>5 x 2P+A ● Wit/Lichtgrijs</p>
049499	<p>6 x 2P+A ● Wit/Lichtgrijs</p>

Ref.	Meervoudige contactdozen met snoer
049471	<p>16 A - 230 V - 3680 W max. Uitgerust met contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) Extra plat: kunnen onder een meubel worden geschoven 3 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049473	<p>● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049488	<p>3 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m ● Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049489	<p>● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049476	<p>4 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049478	<p>● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049490	<p>4 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m ● Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049491	<p>● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049481	<p>5 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049483	<p>● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049492	<p>5 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m ● Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049493	<p>● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049485	<p>6 x 2P+A - voedingssnoer van 1,5 m ● Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049487	<p>● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049494	<p>6 x 2P+A - voedingssnoer van 3 m ● Wit/Lichtgrijs - 3G 1,5 mm²</p>
049495	<p>● Zwart/Donkergrijs - 3G 1,5 mm²</p>