


DMX³ 2500/4000/6300

uitrustingen en toebehoren (vervolg)



Afmetingen zie www.ecatalog.be

Ref.		Aansluitingskits
3P	4P	Set van 3 aansluitingen voor 3P Set van 4 aansluitingen voor 4P
028884	028885	Voor DMX³ formaat 1 vaste versie Achteraansluitingen voor vlakke aansluiting; worden op de geïntegreerde horizontale achteraansluitingen bevestigd
028882	028883	Achteraansluitingen voor verticale aansluiting; worden op de achteraansluitingen bevestigd ref. 028884/85
028896	028897	Voor DMX³ formaat 1 uitrijdbare versie Oriënteerbare achteraansluitingen voor verticale of horizontale aansluiting Worden op de aansluitingsvlakken van de basis bevestigd
028892	028893	Voor DMX³ formaat 2 en 3 vaste versie Achteraansluitingen voor vlakke aansluiting; worden op de geïntegreerde horizontale achteraansluitingen bevestigd Kits verdubbelen voor maat 3
028894	028895	Voor DMX³ formaat 2 en 3 vaste en uitrijdbare versie Oriënteerbare achteraansluitingen voor verticale of horizontale aansluiting Te monteren op de achteraansluitingen ref. 028892/93 voor DMX ³ vaste versie of rechtstreeks op de aansluitingsvlakken van de basis voor de DMX ³ uitrijdbare versie Kits verdubbelen voor maat 3

Ref.		Verbreeders voor DMX ³ 2500 formaat 1 vaste versie
3P	4P	Asafstand 116,5 mm (3P) of 106 mm (4P)
028886	028887	Voor vlakke aansluiting
028888	028889	Voor verticale aansluiting
028890	028891	Voor horizontale aansluiting
028898	028899	Scheidingsschotten voor DMX ³ vaste versie
028818	028819	Scheidingsschotten voor DMX ³ uitrijdbare versie


Ref.		Uitrustingen voor net/noodomschakelaar
		De onderlinge vergrendeling van de apparaten gebeurt door middel van kabels en laat de realisatie toe van net/noodomschakelaars bij 2 of 3 apparaten (zie pagina hiernaast)
		Mechanismen voor onderlinge vergrendeling Worden op de zijde van de apparaten of de basissen gemonteerd
028864		Voor DMX ³ 3P/4P - Formaat 1
028865		Voor DMX ³ 3P/4P - Formaat 2
028866		Voor DMX ³ 3P/4P - Formaat 3
		Kabels voor onderlinge vergrendeling
028918		Lengte 1,50 m
028920		Lengte 2,6 m
028921		Lengte 3 m
028922		Lengte 3,6 m
028923		Lengte 4 m
028924		Lengte 4,6 m
028925		Lengte 5,6 m

DMX³


aansluiting en vergrendelingskabels

Aansluiting


DMX³ vaste uitvoering



DMX³ uitrijdbare versie



Keuze van de vergrendelingskabels



Berekening van de kabellengte:
 $L1 = 1430 + H$
 $L2 = 1570 + V$
 $L3 = 1430 + V + H$

Montage van het mechanisme van vergrendelingskabels