































Capaciteitstabel zie <a href="http://www.ecatalog.be">www.ecatalog.be</a> Volgens norm EN 50085-2-1		Doorsnede in mm	35 x 80	35 x 105			
		Configuratie	 65 	 85 			
		Kleur	Wit	Wit			
VOLLEDIGE WANDGOTEN	Wandgoot (2 m) + deksel (2 m) 		010461	010463			
SAMENSTELBARE WANDGOTEN	Wandgoot (2 m) 		-	-			
	Verdelingstussenschot voor meerdere compartimenten (2 m) 		-	-			
	Deksel (2 m) 		-	-			
AFWERKINGSTOEBEHOREN <sup>(1)</sup>	Eindeksel links of rechts 		010722	010701			
	Variabele binnenhoek (85 tot 95°) 		010601	010601			
	Variabele buitenhoek (60 tot 120°) 		010621	010621			
	Variabele platte hoek 		010767	010784			
	T-aftakking naar breedte 80 mm (zie tabel blz. 972) 		010735	010735			
	T-aftakking naar breedte 105 mm 		-	010736 <sup>4</sup>			
	Hoekaftakking naar DLP design 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80, 50 x 105 <sup>3</sup> 		010763 + 010601	010763 + 010601			
	Wandgootafdichting (laat toe om de wandgoot uit te lijnen) <sup>2</sup> 		2 x 010691	2 x 010691			
	Dekselafdichting 		010801	010802			
	Verhoging voor gebruik als plint (2 m, zwart) 		010580	010580			
		Vervangingsdeksel (2 m) 	010521 65 mm	010522 85 mm			
BEKABELINGSTOEBEHOREN	Scheidingstussenschot (2 m) 		010584	010582			
	Kabelklem 		010681	010682			
	Voetstuk voor kabelband 		-	030881			
MONTAGE APPARATUUR	Mosaic	Opklikbare houder	Enkel 	010952	010992		
			Dubbel 	010954	010994		
			Drievoudig 	010956	010996		
			Viervoudig 	010958	010998		
	Mosaic	Contactdozen te klikken in de houders (hierboven)	Enkel 1 x 2P+A 	077145L	077145L		
			Dubbel 2 x 2P+A 	077142L	077142L		
			Drievoudig 3 x 2P+A 	077143L	077143L		
	Mosaic	Isolatiedozen	1 doos per mechanisme Mosaic van 2 modules 	010927	010927		
			Andere apparatuur <sup>5</sup>	Opklikbare houder	Enkel	-	010913 <sup>6</sup>
					Dubbel	-	010923 <sup>6</sup>
	Drievoudig	-			010933 <sup>6</sup>		
	Industriële contactdoos	-			-		
	Modulaire apparatuur	Opklikbare houder	2 modules	010925	-		
3 modules			-	010935			
6 modules			-	-			

<sup>1</sup> Andere afwerkingstoeberehoren zie blz. 978 - 2 Ref. 010692 : wandgootafdichting met zelfklevende bevestiging (plaatsing na de installatie) - 3 T-aftakking naar een profiel met breedte van 105 mm uitgerust met een deksel van 85 mm - 4 Isolatiedozen voor andere apparatuur : 010917 (1 doos per mechanisme) - 5 Om een LivingLight mechanisme op een houder voor andere apparatuur te monteren: bestel een mechanisme en een houder met schroefbevestiging