




Scheidingsshot draadgoten





COT J
Montage door inklikken in de uitsparing (zie hierboven)



CM559635 + CM559645 + CM559655

Deksels draadgoten



Clip F01 voor
CF 30 en ZF1



Clip F02 voor CF 54
CF 105 - ZF2 - ZF4

Technische gegevens zie www.ecatalog.be

Scheidingsshot COT

| Ref. | | | Hoogte (mm) |
|----------|----------|----------|-------------|
| GS | ZnMg | 316L | |
| CM923010 | CM923013 | CM923014 | COT 30 |
| CM923020 | CM923023 | CM923024 | COT 50 |
| CM923030 | CM923033 | - | COT 75 |
| CM923040 | CM923043 | CM923044 | COT 100 |

Verbinding COT J

| GS | GC | 316L | |
|----------|----|----------|-------|
| CM923050 | → | CM923054 | COT J |

Eindstuk EP

| PVC | |
|-----------|----------|
| CM559635* | EPDCOT50 |
| CM559645* | EPGCOT50 |
| CM559655* | EPLCOT50 |

1: **304L** op aanvraag

COTFIL

| Ref. | | Hoogte (mm) |
|----------|----------|-------------|
| EZ | 304L | |
| CM586711 | CM586718 | COTFIL 30 |
| CM586721 | CM586728 | COTFIL 50 |
| CM586741 | CM586748 | COTFIL 100 |


COTFIL U

| EZ | 304L | |
|----------|----------|----------|
| CM350524 | CM350531 | COTFIL U |

COTFIL



COTFIL U



Deksel CP

| Ref. | | | Breedte (mm) |
|----------|----------|----------|--------------|
| GS | ZnMg | 316L | |
| CM646010 | CM350664 | CM646014 | CP 50 |
| CM646020 | CM350665 | CM646024 | CP 100 |
| CM646030 | CM350666 | CM646034 | CP 150 |
| CM646040 | CM350667 | CM646044 | CP 200 |
| CM646050 | CM350668 | CM646054 | CP 300 |
| CM646060 | CM350669 | CM646064 | CP 400 |
| CM646070 | CM350671 | CM646074 | CP 500 |
| CM646080 | CM350672 | CM646084 | CP 600 |

Einheitsverpakking : 1 x 2 meter

Clips voor deksel

| GS | GC | 302L | |
|----------|----|----------|------------------|
| CM646220 | → | CM646224 | CLIP F01 RVS 302 |
| CM646200 | → | CM646204 | CLIP F02 RVS 302 |

Deksel CVN

| Ref. | | | Breedte (mm) |
|----------|-----------------|----------|--------------|
| GS | ZnMg | 316L | |
| CM629050 | CM629106 | CM629054 | CVN 50 |
| CM629100 | CM629156 | CM629104 | CVN 100 |
| CM629150 | CM629206 | CM629154 | CVN 150 |
| CM629200 | CM629306 | CM629204 | CVN 200 |
| CM629300 | CM629406 | CM629304 | CVN 300 |
| CM629400 | CM629456 | CM629404 | CVN 400 |
| CM629500 | CM629506 | CM629504 | CVN 500 |
| CM629600 | CM629606 | CM629604 | CVN 600 |

Einheitsverpakking : 3 x 1 meter

CONVERSIETABEL

| Deksel CP | ZnMg Ref. | GC Ref. | Deksel CVN | ZnMg Ref. | GC Ref. |
|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|----------|
| CP 50 | CM350664 | CM646013 | CVN 50 | CM629106 | CM629053 |
| CP 100 | CM350665 | CM646023 | CVN 100 | CM629156 | CM629103 |
| CP 150 | CM350666 | CM646033 | CVN 150 | CM629206 | CM629153 |
| CP 200 | CM350667 | CM646043 | CVN 200 | CM629306 | CM629203 |
| CP 300 | CM350668 | CM646053 | CVN 300 | CM629406 | CM629303 |
| CP 400 | CM350669 | CM646063 | CVN 400 | CM629456 | CM629403 |
| CP 500 | CM350671 | CM646073 | CVN 500 | CM629506 | CM629503 |
| CP 600 | CM350672 | CM646083 | CVN 600 | CM629606 | CM629603 |

Deksels type CP en CVN thermisch verzinkt (GC) zijn vervangen in uitvoering Zink Magnesium (ZnMg).