



Toebehoren



Steunen & profielen		
I-80	I-80	
Plafondsteun	Profiel	
extra zwaar	extra zwaar	
1440 Nm	2250 Nm	
10.000 N	10.000 N	
		Lengthe in mm
8766802	8766702	200
8766803	8766703	300
8766804	8766704	400
8766805	8766705	500
8766806	8766706	600
8766807	8766707	700
8766808	8766708	800
8766809	8766709	900
8766810	8766710	1000
		1100
8766812		1200
		1300
8766814		1400
		1500
8766816		1600
8766818		1800
8766820		2000
Nee	Nee	

Montage-instructie Verstelbare kopplaat R21S/U60

Let op:
De verstelbare kopplaat (VG348030/VG348330) kan niet toegepast worden in combinatie met R21SP, dit past niet met de profilering.

Profiel	Montage "schuine" plafond Verstelbaar van -30° tot +30°	Montage "rechte" plafond
R21S	✓	✓
R21SP	-	-
R41S	✓	✓
U60	✓	✓

Ref.	R21S / R21SP / R41S / U60	
	Kopplaat U60 VG348398 Kopplaat profiel 6000N Bevestigen met 2x M10x35 mm slotbout (8069935) + sluitring (8069909) + zeskantmoer (8069906)	
	PFN41S CM595360 Kopplaat voor profiel R41S/R41SP Bevestigen met 2 x M10 x 35 mm	
	PFR41S CM595380 Kopplaat voor profiel R41S/R41SP	
	Verstelbare kopplaat voor R21S / U60 profiel (6000N) VG348030 Verstelbaar van -30° tot +30° Bevestigen met 2x M8x35 mm Voor sendzimir verzinkt: slotbout (8313070) + sluitring (8313030) + zeskantmoer (8313060) Voor thermisch verzinkt: slotbout (8069941) + sluitring (8069943) + zeskantmoer (8069907) R21SP: past alleen verticaal recht i.c.m. kopplaat (geen -30° tot +30°)	
	Profielverbinder U60 VG348399 Bevestigen aan profiel met 4x M10x20mm zeskantbout (8069920) + sluitring (8069909) + zeskantmoer (8069906)	
	Eindkap kunststof geel VG348576 Bescherming voor steun- en profieleinde VG348577 R21S / R21SP R41S VG348575 U50 / U55 / U60	
	Steun I-80 8766881 Kopplaat I-80 Voor horizontale plafonds Incl. bevestigingsmateriaal	
	8766886 Dwarskopplaat I-80 Voor horizontale plafonds Incl. bevestigingsmateriaal	
	8766882 Verstelbare kopplaat I-80 Voor niet-horizontale plafonds Incl. bevestigingsmateriaal	
	8766887 Dwarskopplaat verstelbaar I-80 Voor niet-horizontale plafonds Incl. bevestigingsmateriaal	
	8766885 Dwarskoppelstuk I-80 Incl. bevestigingsmateriaal	
	8766884 Steunverbinder I-80 Incl. bevestigingsmateriaal	
	8766883 Wand-/vloer-/plafondbeugel I-80 Incl. bevestigingsmateriaal	
	8763470 Adapter I-80 Ter vergroting van de afstand tussen de betonankers, voor hogere belastingen	
	8706800 Eindkap I-80 Kunststof, geel Bescherming voor steuneinde	