

			Consoles voor bevestiging aan profielen (zwaar)	
			Console extra zwaar	(Klem)console extra zwaar
			U60	I-80
			6.000 - 8.800 N	6.000 N
Breedte in mm	Hoogte	Belasting		
250	120 mm	6000N	8060625	8060725
300	120 mm	6150N	8060630	8060730
350	120 mm	6300N	8060635	8060735
400	120 mm	6500N	8060640	8060740
450	162 mm	6700N	8060645	8060745
500	162 mm	6900N	8060650	8060750
550	162 mm	7100N	8060655	8060755
600	162 mm	7300N	8060660	8060760
650	162 mm	7500N	8060665	8060765
700	162 mm	7700N	8060670	8060770
750	210 mm	7900N	8060675	8060775
850	210 mm	8100N	8060685	8060785
900	210 mm	8300N	8060690	8060790
950	210 mm	8500N	8060691	8060791
1050	210 mm	8800N	8060696	8060796
Koppelen met steunen/profielen			U-60 2x M10x30mm	I-80 consolehaak CM557203 (1x I200-I500/ 2x I600-I700)

Muurconsoles RVS 316			
Muur-console CS		C-beugel CSCC	Wand-steun-console CB
670 - 720 N		670 - 720 N	800 - 2.000 N
Lengte in mm			
100	CM002704	CM012764	VG350814
150			VG350824
200	CM002714	CM012774	VG350834
300	CM002724	CM012784	VG350844
400			VG350854
500			VG350864
600			VG350874
Fixation	Bevestigen met ref. VG346895: geperforeerde goot op console te bevestigen of consolebeugel (ref. VG349254 + VG346895) voor blinde goot te bevestigen Console dient 1 maat langer te zijn dan gootbreedte		



CONSOLE CB (COMPACT BRACKETS) LICHT TOT MIDDELZWAAR

■ MONTAGE-INSTRUCTIE:

SWL Safe Working Load (Newton)			
CB50	800	500	500
CB100	1100	500	500
CB150	1000	500	800
CB200	1100	400	800
CB300	1500	400	900
CB400	1500	600	1000
CB500	2000	1200	1500
CB600	1600	1100	900

Op welke systemen en op welke manier kunt u de CB console monteren?

Bevestigen van de CB console aan:

- Cablofil draadgoot: schroefloos in te klikken achter de clipjes
- GLO-4 kabelladder: bevestigen met consoleklem (VG344872)
- Swiftrack strutprofiel (41x41/21): met glijmoeren (anti rotatie, draait niet)
- Direct aan muur of wand: met 2 schroeven M10 (2 bevestigingspunten in CB console)
- P31+ kabelgoot, bevestigen met schroef + moer ref. 8200102

Getest op functiebehoud bij brand voor de P31+ en Cablofil (inclusief certificaten).

Minder breed programma, 1 type oplossing voor lichte tot middelzware constructies.

CB console is de vervanger van CU, CG, Van Geel 750N wandconsole en strutconsole