


DPX³ 125 HP

uitrusting en toebehoren



Ref.	Draaibedieningen
423870 423871	Rechtstreekse bedieningen op DPX³ Standaard (zwart) Noodbediening (rood/geel)
423872 423873	Verplaatste bedieningen op deur IP 55 Bestaande uit stangverbinding, ashouder, boormal, bevestigingstoebereiden en deurvergrendelingsinrichting Standaard (zwart) Noodbediening (rood/geel)
423805	Vergrendelingstoebereiden voor verplaatste bedieningen op deur Uit te rusten met cilinders met sleutel ref. 423880/81/82/83 Voor bediening op deur ref. 423802/03 (blz. 94) en 423872/73
423834	Aansluitingstoebereiden Isolerende scheidingschotten Set van 2 scheidingschotten voor DPX ³ 125/250 HP 3P
423835	Set van 3 scheidingschotten voor DPX ³ 125/250 HP 4P
421049	Vergrendeling Vergrendelingsstelsel in 'open' stand Voor DPX ³ 160/250 en DPX 125/250 HP
423874 423875	Koosklemmen Voor Cu/Al kabels, 1 x 50 mm ² (soepele en stijve kabel) Set van 3 klemmen voor DPX ³ 125 HP 3P Set van 4 klemmen voor DPX ³ 125 HP 4P
423876 423877	Koosklemmen met grote capaciteit Voor Cu/Al kabels, 1 x 120 mm ² (soepele kabel) en 1 x 150 mm ² (stijve kabel) Set van 3 klemmen voor DPX ³ 125 HP 3P Set van 4 klemmen voor DPX ³ 125 HP 4P
423888 423889	Verbreeders stroomopwaarts Voor staven of kabelschoenen Set van 3 breedverspreiders voor DPX ³ 125 HP 3P Set van 4 breedverspreiders voor DPX ³ 125 HP 4P
423891 423892	Achteraansluitingen Maken het mogelijk een vaste versie met vooraansluitingen om te bouwen tot een vaste versie met achteraansluitingen Set van 3 achteraansluitingen voor DPX ³ 125 HP 3P Set van 4 achteraansluitingen voor DPX ³ 125 HP 4P

Ref.	Verloodbare klemafschermingen
423893 423894	Voor vooraansluitingen Voor DPX ³ 125 HP 3P Voor DPX ³ 125 HP 4P
423827	Mechanische onderlinge vergrendeling voor bronwisselaars Mechanisme voor onderlinge vergrendeling voor 2 vaste DPX ³ 125/250 HP
423828	Mechanisme voor onderlinge vergrendeling voor 2 DPX ³ 125/250 HP met elektronisch blok
423825	Plaat voor montage en onderlinge vergrendeling van 2 DPX ³ 125 HP
423880 423881	Cilinders met sleutel voor DPX³ HP 125/250 Maken vergrendeling mogelijk van de draaibedieningen, uitrijdbare mechanismen of gemotoriseerde bedieningen. Te koppelen aan de vergrendelingstoebereiden 4 238 05 en 423804/45/46/62/63 (blz. 94)
423882	Cilinder en platte sleutel met willekeurige mapping
423883	Cilinder en platte sleutel met vaste mapping EL43525
	Cilinder en platte sleutel met vaste mapping EL43363
	Cilinder en ster sleutel met willekeurige mapping