

# ENSTO

## Fiche produit

Appareillage Klé@  
clippage 45x45



Conçu en conformité avec les normes en vigueur et grâce à une mise en œuvre rapide par simple clippage, l'appareillage Klé@ s'intègre dans tous les produits 45x45 de la gamme ENSTO.




Goulotte GOCDT 1, 2, 3 compartiments PVC

Goulotte GOCD 1, 2, 3 compartiments aluminium


Colonnes AXXE-DC 1, 2, 3, 4 faces & MOVE-DC 1, 2, 3 faces

Boîte de sol pour plancher technique et sol béton

Potelets MINI AXXE-DC 1, 2, 3, 4 faces



## Montage de l'appareillage Klé@ 45x45



### Appareillage Klé@ 2P+T avec 2 borniers rapides (entrée / sortie)

Référence	cc	Libellé		Référence	cc	Libellé	
PK4511	9010	1 bloc de 1 prise		PK4521	3000	1 bloc de 1 prise détrompé	
PK4512	9010	1 bloc de 2 prises		PK4522	3000	1 bloc de 2 prises détrompées	
PK4513	9010	1 bloc de 3 prises		PK4523	3000	1 bloc de 3 prises détrompées	
PK4514	9010	1 bloc de 4 prises		PK4524	3000	1 bloc de 4 prises détrompées	
PK4515	9010	1 bloc de 5 prises		PK4525	3000	1 bloc de 5 prises détrompées	

### Appareillage Klé@ 2P+T Mixte sur un seul bloc

PK451121	1 bloc de 1 prise normale + 1 prise détrompée		PK451321	1 bloc de 3 prises normales + 1 prise détrompée	
PK451221	1 bloc de 2 prises normales + 1 prise détrompée		PK451322	1 bloc de 3 prises normales + 2 prises détrompées	
PK451222	1 bloc de 2 prises normales + 2 prises détrompées		PK451323	1 bloc de 3 prises normales + 3 prises détrompées	

### Bloc de prises 45x45 configurables à la demande



### Appareillage Klé@ VDI

CF1041E6UTP	9010	Plastron simple + noyau UTP Cat6	CF1033K1	9010	Plastron adaptateur simple avec volet de protection type Keystone 22,5x45mm (voir compatibilité noyau)
CF1041E6UTP	9010	Plastron double + noyau UTP Cat6	CF1033K2	9010	Plastron adaptateur simple avec volet de protection type Keystone 22,5x45mm (voir compatibilité noyau)
CF1041E6FTP	9010	Plastron simple + noyau FTP Cat6	MKLUSB-C-30W	9010	Chargeur ENSTO USB-C finition blanc
CF1041E6FTP	9010	Plastron double + noyau FTP Cat6	MKLUSB-C-30W	9005	Chargeur ENSTO USB-C finition noir
CF1011	9010	Rj 45 simple sans noyau	MKLUSB-C-30W	7035	Chargeur ENSTO USB-C finition gris clair
CF1012	9010	Rj 45 double sans noyau			



Couleurs disponibles:

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7024

ENSTO FRANCE SAS

RD.916 F-66170 Néfiach, France

info.france@ensto-eps.fr

ensto-eps.fr

