

LEGRAND CONFIG PRO

Συνθέστε τα έργα σας γρήγορα και εύκολα

Η online εφαρμογή Legrand Config Pro σας βοηθά να προετοιμάζετε τις λίστες υλικών για τα έργα σας χωρίς λάθη και παραλείψεις.



- ✓ Προετοιμάστε
- ✓ Διαμορφώστε
- ✓ Φτιάξτε λίστα
- ✓ Χωρίς παραλείψεις
- ✓ Χωρίς λάθη

**Legrand
CONFIG
PRO**

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ LEGRAND CONFIG PRO, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ:

- διαμορφώσετε τα έργα σας όπως επιθυμείτε και να σχεδιάσετε τους χώρους σας επιλέγοντας τα κατάλληλα προϊόντα Legrand
- διαμορφώσετε τις συνθέσεις σας χωρίς λάθη, ακόμη και με πολλούς χρήστες
- χρησιμοποιήσετε μια βιβλιοθήκη προκαθορισμένων προτύπων ή να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα πρότυπα
- δημιουργήσετε παραλλαγές με διαφορετικές σειρές διακοπών ή αποχρώσεις διακοπών και να προτείνετε στους πελάτες σας ως εναλλακτικές προτάσεις
- εκτυπώσετε και να εξάγετε την πλήρη λίστα υλικών προς παραγγελία, χωρίς λάθη, χωρίς να ξεχάσετε κάποιο αναγκαίο εξάρτημα, στις σωστές ποσότητες!



Μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή στο www.legrand.gr
Ή πηγαίστε απευθείας στο configpro.legrand.gr

συνδεδεμένο σπίτι

έλεγχος φωτισμού (συνέχεια)

Βήμα 2: Επιμέρους προϊόντα για ένα συνδεδεμένο σπίτι



Home + Control



4 121 70



0 648 88



0 648 99

Επιμέρους συνδεδεμένα προϊόντα που προστίθενται ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Προηγείται απαραίτητα η τοποθέτηση ενός βασικού kit εγκατάστασης σε μορφή διακόπτη, ή για ηλεκτρικό πίνακα, ή ενός gateway πρίζας

Αρ. καταλ **Συνδεδεμένος τηλεχειριζόμενος διακόπτης για ηλεκτρολογικό πίνακα**


CX³ with Netatmo

4 121 70 Τηλεχειριζόμενος διακόπτης με αθόρυβη λειτουργία Μονοπολικός 230 V~ - 16 AX
Σύμφωνα με το πρότυπο: NF EN 60669-2-1
Λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Home + Control:
- μέτρηση και παρακολούθηση της κατανάλωσης ρεύματος (kWh) του κυκλώματος που ελέγχει
- έλεγχος από απόσταση μέσω του ίδιου του τηλεχειριζόμενου διακόπτη ή έλεγχος μέσω σεναρίου
- χρονικός προγραμματισμός ως μέρος ενός καθημερινού ή εβδομαδιαίου προγράμματος
Μπορεί να ελεγχθεί από συμβατικά μπουτόν ή/και να συνδυαστεί με ασύρματους συνδεδεμένους διακόπτες Valena Life/ Allure with Netatmo, Celiame with Netatmo, Plexo with Netatmo, Livinglight with Netatmo και Living Now with Netatmo.
Αυτοπροστατευόμενη γραμμή ελέγχου: δεν απαιτείται αυτόματη ασφάλεια 2 A
Δέχεται κτένα γεφύρωσης
Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες
Στήριξη σε ράγα - 1 στοιχείο


Συνδεδεμένοι μικροδιακόπτες φωτισμού

Για διαχείριση ενός φωτιστικού τοπικά από έναν ή περισσότερους ασύρματους διακόπτες - ο συσχετισμός γίνεται από το smartphone μέσω της εφαρμογής Home + Control ή με "χτύπημα" του ασύρματου διακόπτη στο μικροδιακόπτη. Τοποθετούνται στο κουτί του φωτιστικού που θέλουμε να ελέγχουμε.

Μικροδιακόπτης ON/OFF, 300 W

0 648 88  300 W, σύνδεση με ουδέτερο.
Ελέγχει τα φορτία: 300 W λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης, 100 W LED και 250 VA CFL, ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή

Μικροδιακόπτης με δυνατότητα dimmer, 150 W LED

0 648 99  150 W LED σύνδεση με ουδέτερο.
Η ρύθμιση της έντασης φωτισμού ενεργοποιείται από την εφαρμογή Home + Control. Λειτουργία απομνημόνευσης επιπέδων φωτισμού.
Ελέγχει τα φορτία: 150 W λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης, 150 VA CFL και LED (ή 15 λαμπτ. max) και 150 VA ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό μετασχηματιστή