



Πίνακας επιλογής για βάσεις στήριξης **σελ. 358**, πλαίσια, **σελ. 364-369**

Αρ. καταλ. **Πρίζες ρεύματος 16 A - 250 V~**

2 στοιχεία **Πρίζα 2Π+Γ ασφαλείας**

- N4141G
NT4141G
L4141G
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης

2 στοιχεία **Πρίζα 2Π+Γ με καπάκι**

- N4141PWG
NT4141PWG
L4141PWG
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης

2 στοιχεία **Πρίζα 2Π+Γ κόκκινη, ασφαλείας**

- L4141R
- Κόκκινη

1 στοιχείο **Πρίζες 2Π+Γ ιταλικού τύπου**

- N4180
NT4180
L4180
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης

Πρίζες πληροφορικής RJ45

- Κατηγορία 5E - UTP**
- N4279C5E
NT4279C5E
L4279C5E
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης

- Κατηγορία 6A - STP**
- N4279C6A
NT4279C6A
L4279C6A
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης

- Κατηγορία 6 - UTP**
- N4279C6
NT4279C6
L4279C6
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης

Πρίζα πληροφορικής USB

Πρίζα USB πληροφορικής για τη μεταφορά δεδομένων

- N4285
NT4285
L4285
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης

Πρίζες τηλεφώνου RJ11

- 1 στοιχείο
- N4258/11N
NT4258/11N
L4258/11N
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης

Αρ. καταλ. **Πρίζες φόρτισης USB**

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1
Για γρήγορη φόρτιση συσκευών όπως smartphones, tablet και Powerbanks
100-240 V, 50-60 Hz, 5 V_{DC}

1 στοιχείο **Πρίζες με 1 USB Τύπου A, 15 W**

- N4191A
NT4191A
L4191A
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης

1 στοιχείο **Πρίζες με 2 USB Τύπου A, 15 W**

- N4191AA
NT4191AA
L4191AA
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης

1 στοιχείο **Πρίζες 1 USB Τύπου C, 20 W**

- N4192C
NT4192C
L4192C
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης

1 στοιχείο **Πρίζες 2 USB Τύπου C, 15 W**

- N4191CC
NT4191CC
L4191CC
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης

1 στοιχείο **Πρίζα με 1 USB Τύπου A και 1 USB Τύπου C, 15 W**

- N4191AC
NT4191AC
L4191AC
- Λευκό
 - Tech
 - Γραφίτης