

# πλήρης σειρά Plexo™ IP 55



στεγανοί διακόπτες και πρίζες χωνευτής τοποθέτησης



0 698 12L



0 698 34L

Μάρτιος 2024



0 698 17L

Οι μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις  
Αυτόματοι ακροδέκτες  
Δυνατή συγκράτηση με ειδικά κατασκευασμένα νύχια  
IP 55 - IK 08

## Αρ. καταλ. Διακόπτες 10 AX - 250 V~

### Αλλέ-ρετούρ

0 698 12L ● Grey  
0 698 52L ○ White



### Διπλός διακόπτης αλλέ-ρετούρ / μπουτόν

Αυτόματοι ακροδέκτες  
Παραδίδεται ως διπλό μπουτόν αλλά διαθέτει  
3 εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας:

- Διπλό μεταγωγικό μπουτόν
- Διπλός αλλέ-ρετούρ
- Αλλέ ρετούρ + μεταγωγικό μπουτόν

0 697 94L ● Grey  
0 698 17L ○ White



### Μπουτόν 10 A

#### Μπουτόν φωτεινό

Διατίθεται με λυχνία 230 V

0 698 22L ● Grey  
0 698 21L ○ White



#### Μπουτόν φωτεινό με βάση επιγραφής

Διατίθεται με λυχνία 12 V

0 697 95L ● Grey  
0 698 25L ○ White



### Πρίζα 16 A - 250 V~

Πρίζα ασφαλείας με νύχια.

0 698 34L ● Grey  
0 698 68L ○ White



PLEXO™

# Ενισχυμένη στεγανότητα και αντοχή

Το κουτί και το πλαίσιο εξασφαλίζουν αυξημένη αντοχή σε κάθε επιφάνεια ενώ οι ειδικά σχεδιασμένες μεμβράνες εγγυώνται απόλυτη στεγανότητα.



ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ



LEGRAND  
PATENT


ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ



Μεμβράνη μεταξύ του πλακιδίου και του πλαισίου/κουτιού

Η εσωτερική μεμβράνη στο διακόπτη παραμένει ανέπαφη

Μεμβράνη μεταξύ βάσης και σώματος κουτιού. Αυξημένη στεγανότητα όταν κουμπιωθούν



Μεμβράνη για αυξημένη στεγανότητα όταν η καλωδίωση γίνεται από τη βάση

Ενισχυμένη στιβαρότητα

Μεμβράνη περιμετρικά των σημείων στήριξης

Στυπιοθλιπτής που επιτρέπει τη σωστή προσαρμογή του σωλήνα

Περιφερειακή μεμβράνη που εξασφαλίζει άριστη προσαρμογή και στεγανότητα σε ανώμαλες επιφάνειες