

σταθμοί φόρτισης Green'Up™ Premium με ενσωματωμένη DC προστασία & αναγνώστη RFID

για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Σταθμοί φόρτισης σύμφωνα με προδιαγραφές ZE Ready⁽¹⁾

Με δυνατότητα ρύθμισης ισχύος

Με ενσωματωμένη DC προστασία στα 6 mA

Με ενσωματωμένη λειτουργία Bluetooth

Με ενσωματωμένο αναγνώστη RFID

Εφαρμογή EV CHARGE light

0 590 70

0 590 70 + 0 590 52

Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαγράμματα καλωδίωσης **σελ. 174**
Διαστάσεις και εγκατάσταση **σελ. 177**

Για τη φόρτιση όλων των ηλεκτρικών οχημάτων (εξοπλισμένα με μονοφασικές και τριφασικές εξόδους/πρίζες) και των υβριδικών plug-in σε Mode 2 ή Mode 3 με πλήρη ασφάλεια.

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 61851-1 και 61851-22.

Η ισχύς του σταθμού φόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί με διατάξεις προστασίας και κυκλώματα παροχής ισχύος. Τοπική ασύρματη επικοινωνία μέσω του ενσωματωμένου Bluetooth για τη διαμόρφωση και τον έλεγχο του σταθμού φόρτισης μέσω smartphone ή tablet χρησιμοποιώντας ειδική εφαρμογή (App) συμβατή με IOS ή Android.

Διαθέσιμες λειτουργίες: έλεγχος κατάστασης σταθμού, καθημερινό πρόγραμμα φόρτισης, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σταθμού φόρτισης, διαχείριση ενέργειας, ενημερώσεις λογισμικού (firmware).

Εφαρμογή πρόσθετων λειτουργιών: εβδομαδιαίο πρόγραμμα φόρτισης, παρακολούθηση κατανάλωσης.

Ενσωματωμένο kit επικοινωνίας για εξ αποστάσεως συνδεσιμότητα μέσω IP.

Ενσωματωμένο σύστημα ανάγνωσης καρτών RFID και kit επικοινωνίας για εξ αποστάσεως διαχείριση μέσω CPO.

Εξοπλισμένος με:

- υποδοχή 2P+E πρίζα τύπου σούκο με κλείστρο ασφαλείας και το καινοτόμο σύστημα Green'Up, τεχνολογία του ομίλου Legrand που ενεργοποιεί τη λειτουργία "μέγιστης ισχύος", εξασφαλίζοντας γρήγορη και ασφαλή φόρτιση για φινις σούκο 2P+E (Mode 2)⁽²⁾

- υποδοχή 3P + N + E (T2S) τύπου T2 για μονοφασική ή τριφασική λειτουργία (Mode 3).

Ενσωματωμένη προστασία: 6 mA =

Συνδέεται και προστατεύεται από τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα μέσω μιας προστατευμένης αποκλειστικής γραμμής (2 αποκλειστικές γραμμές για σταθμό φόρτισης 2 οχημάτων). Επιλογές ελέγχου μέσω εξωτερικού ρελέ, χρονοδιακόπτη και διακόπτη (είσοδος επαφής χωρίς τάση 12 V_~).

Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου ON / OFF (είσοδος επαφής χωρίς τάση 12 V_~).

Αρ. καταλ. Πλαστικοί σταθμοί φόρτισης μονοφασικοί - Mode 3

IP 44 - IK 08
Για επίτοιχη τοποθέτηση. Μπορεί να τοποθετηθεί επιδαπέδια με τη βάση αρ. καταλ. 0 590 52

3,7/4,6 kW - 16/20 A
0 590 05 Για τη φόρτιση ενός οχήματος

7,4 kW - 32 A
Επιλογή ρύθμισης ισχύος:
- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW
- 16/20/25/32 A

0 590 06 Για τη φόρτιση ενός οχήματος

Πλαστικοί σταθμοί φόρτισης μονοφασικοί - Mode 2 και 3

IP 44 - IK 08
Για επίτοιχη τοποθέτηση. Μπορεί να τοποθετηθεί επιδαπέδια με τη βάση αρ. καταλ. 0 590 52

3,7/4,6 kW - 16/20 A
0 590 70 Για τη φόρτιση ενός οχήματος

7,4 kW - 32 A
Επιλογή ρύθμισης ισχύος:
- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW
- 16/20/25/32 A

0 590 71 Για τη φόρτιση ενός οχήματος

Αρ. καταλ. Πλαστικοί σταθμοί φόρτισης τριφασικοί - Mode 3

IP 44 - IK 08
Για επίτοιχη τοποθέτηση. Μπορεί να τοποθετηθεί επιδαπέδια με τη βάση αρ. καταλ. 0 590 52

22 kW - 32 A
Επιλογή ρύθμισης ισχύος:
- 11/15/18/22 kW
- 16/20/25/32 A
0 590 07 Για τη φόρτιση ενός οχήματος

(1): Σταθμοί φόρτισης σύμφωνα με κατασκευαστικές προδιαγραφές ZE Ready 1.2 και EV Ready 1.4F. Το ZE Ready και το EV Ready είναι κατοχυρωμένες μάρκες της Renault.
(2): Για οχήματα που διαθέτουν καλώδιο με Legrand Green'up φινις σούκο

Δωρεάν εφαρμογή EV CHARGE Light διαθέσιμη σε **Google Play και Apple Store**

