

πρίζες δαπέδου



0 897 02 (με μηχανισμούς Mosaic)

κουτιά pop-up δαπέδου



0 540 13

0 540 18



0 540 06


0 540 00

Αρ. καταλ. Πρίζες δαπέδου

IP 44 - IK 08
Πολύ λεπτή πλάκα πάχους 2 mm
Με κάλυμμα που ανοίγει σε γωνία 180°
Δυνατότητα προσθήκης ενδεικτικού λευκού LED
Δέχεται μηχανισμούς Mosaic 2 στοιχείων

Τετράγωνη

- 0 897 00 ● Stainless steel
- 0 897 10 ● Golden brushed



Στρογγυλή

- 0 897 01 ● Stainless steel
- 0 897 11 ● Golden brushed




Στρογγυλή διπλή


- 0 897 02 ● Stainless steel
- 0 897 12 ● Golden brushed




Κουτιά και εξαρτήματα


- 0 819 88  Κουτί χωνευτής τοποθέτησης για δάπεδα από μπετόν (50 έως 80 mm) ή ψευδοπάτωμα (10 έως 40 mm) με τη χρήση του εργαλείου κοπής αρ. καταλ. 0 800 88 Ø80 mm

Μπορούν να ενωθούν για εγκατάσταση πολλαπλής τοποθέτησης

- 0 897 19  Ενδεικτικό με λευκό LED για πρίζες δαπέδου. Φωτίζει το περίγραμμα της πρίζας για τον εύκολο εντοπισμό της

- 0 801 88  Κουτί για τοίχο ή για έπιπλο
Κουτί Batibox τοίχου/γυψοσανίδας Ø80 mm

Για την τοποθέτηση της πρίζας δαπέδου σε κάθε είδος χωρίσματος ή σε έπιπλα (π.χ. γραφείο) Βάθος 50 mm

- 0 897 09  Κιτ που αποτελείται από 10 μακριές βίδες και 30 κενά στηρίγματα για την προσαρμογή της πρίζας όταν υπάρχει παχύ υλικό στο δάπεδο (π.χ. μοκέτα) στο κουτί αρ. καταλ. 0 819 88 ή αρ. καταλ. 0 801 88

Αρ. καταλ. Κενά κουτιά pop-up για δάπεδο

Λεπτό και διακριτικό design για τέλεια ενσωμάτωση στο δάπεδο από μπετόν ή ψευδοπάτωμα
Με ειδικό "push and slide" σύστημα κλειδώματος για αποφυγή ανεπιθύμητων ανοιγμάτων με το πόδι. Δέχονται μηχανισμούς Mosaic.
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60670-23 και IEC 60884-1

3 στοιχεία

- 0 540 10 ● Matt Aluminium
- 0 540 15 ● Brushed Brass
- 0 540 20 ● Brushed Stainless Steel

6 (2 x 3) στοιχεία

- 0 540 12 ● Matt Aluminium
- 0 540 17 ● Brushed Brass
- 0 540 22 ● Brushed Stainless Steel

4 στοιχεία

- 0 540 11 ● Matt Aluminium
- 0 540 16 ● Brushed Brass
- 0 540 21 ● Brushed Stainless Steel

8 (2 x 4) στοιχεία

- 0 540 13 ● Matt Aluminium
- 0 540 18 ● Brushed Brass
- 0 540 23 ● Brushed Stainless Steel

Κιτ τοποθέτησης για ψευδοπάτωμα

Περιλαμβάνει μία κενή βάση και πλαιϊνά στηρίγματα για την τοποθέτηση σε ψευδοπάτωμα
Διαθέτει εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων που εξασφαλίζει την αυξημένη ασφάλεια της εγκατάστασης

- 0 540 05 3 στοιχεία
- 0 540 07 6 (2 x 3) στοιχεία
- 0 540 06 4 στοιχεία
- 0 540 08 8 (2 x 4) στοιχεία

Κουτιά χωνευτής τοποθέτησης για εγκατάσταση σε δάπεδο από μπετόν

Διαθέτουν προχαραγμένες εισόδους Ø 20 mm και Ø 25 mm

Μεταλλικά

- 0 540 00 3 στοιχεία
- 0 540 02 6 (2 x 3) στοιχεία
- 0 540 01 4 στοιχεία
- 0 540 03 8 (2 x 4) στοιχεία

Πλαστικά

- 6 503 90 3 στοιχεία
- 6 503 31 6 (2 x 3) στοιχεία