

X-light 180

αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας με LED



6 600 51



6 600 51 + 6 616 70

Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 560**

Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας με LED μη συνεχούς λειτουργίας
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και EN 60598-2-22
Αυτόματοι ακροδέκτες σύνδεσης 2 x 2,5 mm² για τροφοδοσία
IP 42 – IK 07, κατηγορία II
Αυτονομία: έως 1,5 και 3 ώρες
Μπαταρίες Ni-Cd και Ni-Mh
1 πράσινο LED για ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας
Τροφοδοσία: 230 V~ ±10% - 50/60 Hz
Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
Κάλυμμα οπαλίνα

Αρ. καταλ. **Φωτιστικά ασφαλείας X-light 180**

Αρ. καταλ.	Μη συνεχούς λειτουργίας
6 600 51	70 lm - 1h (LEDs)
6 600 52	100 lm - 1h (LEDs)
6 600 59	100 lm - 3h (LEDs)
6 600 54	200 lm - 1h (LEDs)

Εξαρτήματα

6 601 93	Πινακίδα σήμανσης δύο όψεων Κάθετη διάφανη πινακίδα. Δέχεται τις ετικέτες σήμανσης της σελ. 561
6 601 95	Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης στην οροφή ○ Λευκό
6 601 95BK	● Μαύρο

Κουτί στεγανοποίησης

6 601 91	Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης που εξασφαλίζει στεγανότητα IP 66 στα φωτιστικά ασφαλείας της σειράς X-light 180 IP 66 – IK 10
----------	---

Στη σειρά X-light 180 διατίθενται επίσης και φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας καθώς και διευθυνσιοδοτούμενα. Για περισσότερες πληροφορίες, **επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης**

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ X-LIGHT 180

Απλό και εργονομικό

Με compact design και μία σειρά από εξαρτήματα, προσαρμόζεται ευέλικτα σε κάθε τύπο εγκατάστασης.



ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Επίτοιχη τοποθέτηση σε τοίχο και επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση σε οροφή.



ΣΕ ΤΟΙΧΟ

Δυνατότητα προσθήκης της πινακίδας 2 όψεων



ΣΕ ΟΡΟΦΗ

Δυνατότητα προσθήκης της πινακίδας 2 όψεων



ΣΕ ΟΡΟΦΗ

Χωνευτή τοποθέτηση
Δυνατότητα προσθήκης της πινακίδας 2 όψεων



ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Στεγανότητα IP 66, τοποθέτηση με το κουτί στεγανοποίησης