


## κουτιά Batibox™

για γυψοσανίδα και κοινά τοίχου-γυψοσανίδας



0 800 51

0 800 42

0 800 43

0 800 54

0 801 01

0 801 24

### Αρ. καταλ. Κουτιά Batibox μίας θέσης για γυψοσανίδα

0 800 40

#### 1 στοιχείου για τη σειρά Mosaic

Διάμετρος ανοίγματος 32 mm  
Βάθος 40 mm



#### 1 θέσης

Διάμετρος ανοίγματος  $\varnothing$  67 mm  
Για στήριξη διακοπτικού υλικού με βίδες ή νύχια

0 800 41

0 800 51

0 800 61

Βάθος 40 mm

Βάθος 50 mm


Βάθος 60 mm



### Κουτιά πολλαπλών θέσεων


Για στήριξη διακοπτικού υλικού με βίδες  
Αξονική απόσταση θέσεων 71 mm  
Διάμετρος ανοίγματος  $\varnothing$  67 mm  
Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα  
2 θέσεων - 4/5 στοιχείων

Βάθος 40 mm Βάθος 50 mm  
0 800 42 0 800 52




0 800 43 0 800 53

3 θέσεων - 6/8 στοιχείων



0 800 44 0 800 54

4 θέσεων - 8/10 στοιχείων



0 800 49


3 στοιχείων για τη σειρά Mosaic μόνο



### Εξαρτήματα κοπής

0 800 67

Τρυπάνι τύπου «ποτήρι»  
Για κουτιά από  
1 μέχρι 4 θέσεις  $\varnothing$  67 mm



### Αρ. καταλ. Κουτιά Batibox για τοίχο και γυψοσανίδα

Κουτιά ενισχυμένης στιβαρότητας με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο και γυψοσανίδα. Διαθέτουν μεταλλικούς σφικτήρες που δεν πέφτουν για τη στήριξη στη γυψοσανίδα και βίδες καλυμμένες με ειδικό κάλυμμα για προστασία από σοβάδες ή λάσπες.

Μπορούν να στηριχτούν και με κόλλα. Τα κουτιά πολλαπλών θέσεων διατίθενται με ορθογώνια διαχωριστικά που αφαιρούνται για τη τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών μεγαλύτερων της 1 θέσης πχ προκαλωδιωμένες πρίζες

#### 1 θέσης

Διάμετρος ανοίγματος  $\varnothing$  67 mm

0 801 01

Βάθος 40 mm

0 801 21

Βάθος 50 mm



#### 2 θέσεων - 4/5 στοιχείων


Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα

0 801 02

Βάθος 40 mm

0 801 22

Βάθος 50 mm



#### 3 θέσεων - 6/8 στοιχείων


Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα

0 801 03

Βάθος 40 mm

0 801 23

Βάθος 50 mm



### Κουτιά Batibox μεγάλων διαστάσεων

Δυνατότητα τοποθέτησης συνδυασμού μηχανισμών της σειράς Mosaic (για τη δημιουργία πίνακα ελέγχου, θέσης εργασίας με μηχανισμούς ελέγχου...)

Βάθος 50 mm

0 801 24


2 x 2 θέσεις ή 2 x 4/5 στοιχεία

0 801 26

2 x 3 θέσεις ή 2 x 6/8 στοιχεία

0 801 28

2 σειρές x 10 στοιχεία Mosaic



### Κουτιά Batibox διακλάδωσης

Με βάση προχαραγμένη που αφαιρείται εύκολα  
Προσφέρονται με κάλυμμα και βίδες

Διαστάσεις κουτιού (mm)	Διαστάσεις καλύμματος (mm)
0 893 71 $\varnothing$ 85 x 40	100 x 100
0 893 72 115 x 115 x 40	140 x 140
0 893 73 160 x 105 x 40	190 x 135
0 893 75 230 x 170 x 50	255 x 210

0 893 71

 $\varnothing$  85 x 40

100 x 100

0 893 72

115 x 115 x 40

140 x 140

0 893 73

160 x 105 x 40

190 x 135

0 893 75

230 x 170 x 50

255 x 210