



0 698 00L



0 695 11L



0 696 25L



0 695 26L



0 695 44L



0 695 17L

Οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο. Αυτόματοι ακροδέκτες.

Εγκατάσταση των μηχανισμών στα κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή στα πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης της σελ. 391

Οι φωτεινοί μηχανισμοί διατίθενται με λυχνία

Αρ. καταλ. Διακόπτες 10 AX - 250 V~

IP 55 - IK 08

Αλλέ-ρετούρ

- Grey
- Anthracite
- Ivory
- White

- 0 695 11L
- 0 698 01L
- 0 698 08L
- 0 696 11L

Αλλέ-ρετούρ φωτεινός

Διατίθεται με λυχνία 230 V~

- Grey
- Anthracite
- White

- 0 695 13L
- 0 698 03L
- 0 696 13L

Διπολικός

Για φωτεινή λειτουργία προστίθεται η λυχνία αρ. καταλ. 0 694 96L (σελ. 389)
Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης προστίθεται η λυχνία αρ. καταλ. 0 694 98L (σελ. 389)

- Grey
- Anthracite
- White

- 0 695 30L
- 0 698 27L
- 0 696 27L

Μπουτόν 10 A

Μπουτόν φωτεινό

Διατίθεται με λυχνία 230 V~

- Grey
- Anthracite
- White

- 0 695 42L
- 0 698 13L
- 0 696 32L

Μεταγωγικό μπουτόν φωτεινό

NO + NC

Διατίθεται με λυχνία 230 V~

- Grey
- Anthracite
- Ivory
- White

- 0 695 36L
- 0 698 16L
- 0 698 26L
- 0 696 16L

Μεταγωγικό μπουτόν φωτεινό με βάση επιγραφής

NO + NC

Διατίθεται με λυχνία 12 V~

Δέχεται την λυχνία 230 V~ αρ. καταλ. 0 694 96L (σελ. 389)

- Grey
- Anthracite
- White

- 0 695 44L
- 0 698 14L
- 0 696 34L

Πολυλειτουργικός μηχανισμός

IP 55 - IK 08

Παραδίδεται ως διπλό μεταγωγικό μπουτόν αλλά διαθέτει 5 εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας:

- Διπλός αλλέ-ρετούρ ή διπλό μεταγωγικό μπουτόν
- Αλλέ-ρετούρ + μεταγωγικό μπουτόν (αριστερά ή δεξιά)
- Αλλέ-ρετούρ ή απλό μεταγωγικό μπουτόν

Για τη λειτουργία του αλλέ-ρετούρ ή του απλού μεταγωγικού μπουτόν διατίθεται στη συσκευασία και το ανάλογο πλακίδιο

- Grey
- Anthracite
- Ivory
- White

- 0 695 06L
- 0 698 00L
- 0 698 09L
- 0 696 18L

Αρ. καταλ. Διπλός διακόπτης / μπουτόν 10 AX - 250 V~

IP 55 - IK 08

Παραδίδεται ως διπλό μπουτόν αλλά διαθέτει 3 εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας:

- Διπλό μεταγωγικό μπουτόν
- Διπλός αλλέ-ρετούρ
- Αλλέ-ρετούρ + μεταγωγικό μπουτόν

Διπλός αλλέ-ρετούρ ή διπλό μεταγωγικό μπουτόν

- Grey
- Anthracite
- White

- 0 695 25L
- 0 698 05L
- 0 696 25L

Διπλός αλλέ-ρετούρ ή διπλό μεταγωγικό μπουτόν φωτεινό

Διατίθεται με λυχνία 230 V~

- Grey
- Anthracite
- White

- 0 695 26L
- 0 698 06L
- 0 696 26L

Μεσαίος αλλέ-ρετούρ

IP 55 - IK 07

- Grey
- White

- 0 695 21L
- 0 696 20L

Χρονοδιακόπτης φωτεινός 230 V~

IP 55 - IK 07

Ακροδέκτες με βίδες
Χωρίς ουδέτερο, 2 καλωδίων
Έλεγχος φωτισμού ή θέρμανσης με χρονοδιακόπτη
Δυνατότητα εγκατάστασης πολλών χρονοδιακοπών στο ίδιο κύκλωμα

Παραδίδεται με λυχνία
Χρονорύθμιση: 25 s έως 15 min.

- Μέγιστο φορτίο:
- 1000 W πυράκτωσης
 - 400 W ιωδίνης 230 V
 - 400 VA ιωδίνης ΠΧΤ
 - 400 VA φθορισμού
 - 1840 W ωμικό (θέρμανση)

- Grey
- Anthracite
- White

- 0 695 04L
- 0 698 04L
- 0 696 04L

Διακόπτης με φωτοκύτταρο

0 695 17L

IP 55 - IK 08

Ακροδέκτες με βίδες
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ενός κυκλώματος φωτισμού "ON" και "OFF" με βάση τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος (ημέρα / νύχτα)

- Μέγιστο φορτίο:
- 1400 W πυράκτωσης
 - 500 VA σωλήνες φθορισμού
 - 200 VA LED
- Ρύθμιση φωτεινότητας: 2 έως 1500 lux